

PHILIPS

Eco passport

MAS LEDtube HF 1500mm UO 36W 830 T5 MASTER LEDtube InstantFit HF T5

Philips MASTER LEDtube InstantFit T5 integra una fuente de luz LED en un formato de fluorescente tradicional. Su exclusivo diseño crea un aspecto visual perfectamente homogéneo que no puede diferenciarse del fluorescente tradicional. Philips MASTER LEDtube InstantFit T5 es la solución ideal para los clientes que necesitan más flujo luminoso y desean maximizar el valor durante la vida útil. El excepcional ahorro de energía y la mayor vida útil se traducen en buenos tiempos de amortización y ventajas en relación con el coste total de propiedad.



Our Eco passport



Energía

- Regulable: No
- Etiqueta de eficiencia energética (EEL): A++
- Power (Rated) (Nom): 36 W



Circularidad

- Vida útil nominal (nom.): 50000 h



Embalaje

- SAP Weight Paper Unit (Case): 0,850 kg
- SAP Weight Paper Unit (Piece): 0,052 kg



Sustancias

- Conforme con EU RoHS: No



Peso y materiales

- Peso neto (pieza): 0,170 kg

Energy efficiency ranking / External awards

