

PHILIPS

Eco passport

Master LEDtube HF 1500mm UO 36W 830 T5 MASTER LEDtube InstantFit HF T5

Lampa Philips MASTER LEDtube InstantFit T5 to źródło światła LED umieszczone w module o rozmiarach tradycyjnej świetlówki. Jej unikatowa konstrukcja zapewnia doskonale jednorodny wygląd, nie do odróżnienia od świetlówek w starej technologii. Philips MASTER LEDtube InstantFit T5 stanowi idealne rozwiązanie dla klientów mających wysokie wymagania dotyczące światła i pragnących uzyskać najwyższą wartość w całym czasie eksploatacji. Pełna energooszczędność i długi okres eksploatacji zapewniają atrakcyjny zwrot kosztów inwestycji i korzystny całkowity koszt eksploatacji.



Our eco passport

Firma Signify wskazuje drogę, aby życie było jaśniejsze a świat lepszy. W naszych działaniach projektowych wprowadzamy innowacje w celu zmniejszenia wpływu na środowisko i większych korzyści dla świata, w którym żyjemy.

Wiemy, że jest to ważne dla Ciebie, dlatego zaprojektowaliśmy Paszport Eco wyjaśniający środowiskowe i społeczne znaczenie naszych produktów w ośmiu kluczowych obszarach zrównoważonego rozwoju i ekologicznego projektowania, jakie stosujemy już od 1994 roku.



Etykieta

- Ściemnialna: brak
- Energy Efficiency Class: E
- Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom): 144,00 lm/W
- Power (Rated) (Nom): 36 W



Obieg

- Trwałość nominalna (Nom): 60000 h



Opakowanie

- SAP Weight Paper Unit (Case): 0,850 kg
- SAP Weight Paper Unit (Piece): 0,052 kg



Substancje

- Zgodność z normą UE RoHS: Tak



Masa i materiały

- SAP Net Weight (Piece): 0,170 kg

Energy efficiency ranking / External awards



Więcej informacji:

<https://www.philips.com/a-w/about/sustainability/sustainable-planet/green-products-and-green-innovation.html>

© 2021 Signify Holding. All rights reserved.