

PHILIPS

Eco passport

Master LEDtube HF 1500mm UO 36W 840 T5

MASTER tubo LED InstantFit Equipo electrónico T5

El Tubo Philips MASTER LED InstantFit T5 es una solución LED de alto rendimiento ideal para la sustitución de lámparas fluorescentes T5 con balasto electrónico. Este producto proporciona un efecto de iluminación uniforme para su uso en iluminación general, así como eficiencia energética instantánea que lo hace respetuoso con el medio ambiente. Philips MASTER LEDtube InstantFit T5 es la solución ideal para los clientes que necesitan más flujo luminoso y desean maximizar el valor durante la vida útil. El excepcional ahorro de energía y la mayor vida útil se traducen en buenos tiempos de amortización y ventajas en relación con el coste total de propiedad.



Our eco passport

Signify está a la vanguardia para lograr vidas más iluminadas y un mundo mejor. Dentro del proceso de diseño innovamos para reducir el impacto medioambiental y aportar mayores beneficios al mundo en el que operamos.

Sabemos que esto también es importante para ti. Por eso hemos desarrollado un pasaporte eco que explica el rendimiento medioambiental y social de nuestros productos en ocho áreas enfocadas en sostenibilidad, dentro de nuestro proceso de diseño sostenible iniciado en 1994.



Energía

- **Regulable:** No
- **Energy Efficiency Class:** D
- **Eficacia luminica (nominal) (nom.):** 155,00 lm/W
- **Power (Rated) (Nom):** 36 W



Circularidad

- **Vida útil nominal (nom.):** 60000 h



Embalaje

- **SAP Weight Paper Unit (Case):** 0,850 kg
- **SAP Weight Paper Unit (Piece):** 0,052 kg



Sustancias

- **Conforme con EU RoHS:** Si



Peso y materiales

- **Peso neto (pieza) SAP:** 0,170 kg

Energy efficiency ranking / External awards



Conoce más en:

<https://www.philips.com/a-w/about/sustainability/sustainable-planet/green-products-and-green-innovation.html>

© 2021 Signify Holding. All rights reserved.