

PHILIPS

Eco passport

Master LEDtube HF 1500mm UO 36W 840 T5 MASTER LEDtube InstantFit HF T5

Philips MASTER LEDtube InstantFit T5 совмещает светодиодный источник света с традиционной конструкцией люминесцентной лампы T5. Благодаря уникальному дизайну ее совершенно невозможно отличить от традиционной люминесцентной лампы. Philips MASTER LEDtube InstantFit T5 — это идеальное решение для заказчиков, которые требовательны к свету и хотят получить долговечное решение. Максимальное энергосбережение и долгий срок службы обеспечивают привлекательный период окупаемости и снижение совокупной стоимости владения.



Our eco passport

Компания Signify всегда ищет возможность сделать жизнь людей ярче, а мир лучше. Мы разрабатываем и применяем инновационные решения, позволяющие уменьшить вредное воздействие на окружающую среду и принести пользу всему человечеству.

Мы знаем, что это важно и для вас. Поэтому для всех наших продуктов с 1994 года по настоящее время мы разработали экопаспорт, содержащий данные по экологической и социальной эффективности по восьми основным направлениям устойчивого развития.



Энергия

- **Возможность изменения яркости света:** No
- **Метка энергоэффективности (EEL):** A++
- **Эффективность освещения (номинальная) (ном.):** 155,00 lm/W
- **Power (Rated) (Nom):** 36 W




Замкнутость

- **Номинальный срок службы (ном.):** 50000 h



Упаковка

- **SAP Weight Paper Unit (Case):** 0,850 kg
- **SAP Weight Paper Unit (Piece):** 0,052 kg



Вещества

- **Соответствие стандарту EU RoHS:** Да



Масса и материалы

- **Вес нетто (шт.):** 0,170 kg

Energy efficiency ranking / External awards



Дополнительные материалы
<https://www.philips.com/a-w/about/sustainability/sustainable-planet/green-products-and-green-innovation.html>

© 2021 Signify Holding. All rights reserved.