



MASTER LEDtube InstantFit HF T5

MAS LEDtube HF 1500mm UO 36W 840 T5

Řada Philips MASTER LEDtube InstantFit T5 integruje LED světelný zdroj do tvaru tradičních zářivek. Jedinečný design této řady vytváří dokonale jednotný vizuální vzhled, který nelze odlišit od tradičních zářivek. Philips MASTER LEDtube InstantFit T5 je ideálním řešením pro zákazníky, kteří mají vyšší nároky na světelný tok a chtějí maximalizovat hodnotu po dobu životnosti. Značné úspory energie a delší životnost přinášejí zajímavou návratnost a nižší celkové náklady na vlastnictví.

Údaje o produktu

General Information	
Patice	G5 [G5]
Jmenovitá životnost (jmen.)	50000 h
Cyklus přepínání	50 000x
B50L70	50000 h

Light Technical	
Kód barvy	840 [CCT 4 000 K]
Vyzařovací úhel (jmen.)	160 °
Světelný tok (jmen.)	5600 lm
Světelný tok (jmen.) (nom.)	5600 lm
Jmenovitý vyzařovací úhel	160 °
Korelační teplota chromatičnosti (jmen.)	4000 K
Konzistence barev	<6
Index barevného podání (jmen.)	83
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %

Operating and Electrical	
Vstupní frekvence	40000-75000 Hz
Power (Rated) (Nom)	36 W
Proud zdroje (max.)	750 mA
Proud zdroje (min.)	550 mA
Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	0,5 s
Napětí (jmen.)	65-75 V

Temperature	
Okolní teplota (max.)	45 °C
Okolní teplota (min.)	-20 °C
Teplota skladování (max.)	65 °C
Teplota skladování (min.)	-40 °C

Controls and Dimming	
Regulovatelné	Ne

MASTER LEDtube InstantFit HF T5

Mechanical and Housing

Délka výrobku 1500 mm

Approval and Application


Štítek energetické účinnosti (EEL) A++
 Výrobek šetřící energii Yes
 Značky schválení RoHS compliance CE marking KEMA Keur certificate
 Spotřeba energie kWh/1000 h 42 kWh

Product Data

Úplný kód výrobku 871869670603900

Objednávací název produktu	MAS LEDtube HF 1500mm UO 36W 840 T5
EAN/UPC – výrobek	8718696706039
Objednávací kód	70603900
Číslování – počet v balení	1
Číslování – balení v krabici	10
Materiál č. (12NC)	929001346202
Celková hmotnost (kus)	0,170 kg



Rozměrové výkresy



TLED 230V 37-80W 5600lm 160D 4000K G5 ND

Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube HF 1500mm UO 36W 840 T5	15,2 mm	21 mm	1447,8 mm	1454,9 mm	1462 mm


Fotometrické údaje







LEDtube 1500mm 36W G5 840 5600lm

MASTER LEDtube InstantFit HF T5

Fotometrické údaje



Životnost




LEDtube 1500mm 36W G5 5600lm

LEDtube 1200mm 26W G5 3900lm

MASTER LEDtube InstantFit HF T5

Životnost



LEDtube 1500mm 36W G5 5600lm

