

# PHILIPS

## Eco passport

## Master LEDtube HF 1500mm UO 36W 865 T5 MASTER LEDtube InstantFit HF T5

Philips MASTER LED 灯管将 LED 光源融入到传统的荧光灯外形中。本产品独具匠心，外形秉承经典设计，与传统的荧光灯别无二致。T5 LED 照明灯管是实现卓越性能的理想之选，经久耐用，适合日常使用。此灯管能耗较低，具有超长的使用寿命，因此具有出色的经济性，适用于各种严苛应用。



### Our eco passport

Signify 致力于创造和引领“闪亮生活，美好世界”。在设计过程中，我们通过不断创新、采取气候行动和注重循环来降低对环境的影响，并从食品供应、健康和福祉以及安全和保障等社会方面，为我们开展业务的世界带来更广泛的益处。

我们深知，这对您来说也非常重要。为此，我们开发了 Eco passport，说明自 1994 年通过我们的可持续设计流程开发的产品在 8 个可持续发展重点领域的环境和社会绩效。



#### 能源

- 可调光: 否
- 能效等级: D
- 光效 (额定) (标称): 155 lm/W
- Power (Rated) (Nom): 36 W



#### 循环性

- 标称寿命 (标称): 60000 h



#### 包装

- Copy SAP Weight Paper Unit (Case): 0.850 kg
- Copy SAP Weight Paper Unit (Piece): 0.052 kg



#### 物质

- 符合欧盟 RoHS 规范: 是



#### 重量和材质

- Copy Net Weight (Piece): 0.170 kg

Energy efficiency ranking / External awards



更多详情，敬请访问：

<https://www.philips.com/a-w/about/sustainability/sustainable-planet/green-products-and-green-innovation.html>

© 2022 Signify Holding. All rights reserved.