



MASTER LEDtube InstantFit HF T5

MAS LEDtube HF 1500mm UO 36W 865 T5

Philips MASTER LEDtube InstantFit T5 mengintegrasikan sumber cahaya LED ke dalam bentuk fluoresen konvensional. Desainnya yang unik menciptakan penampilan visual yang seragam sehingga Anda tidak dapat membedakannya dengan fluoresen konvensional. Philips MASTER LEDtube InstantFit T5 adalah solusi yang ideal untuk pelanggan yang memiliki persyaratan lampu yang lebih tinggi dan keinginan untuk memaksimalkan nilai terhadap masa pakai. Penghematan energi & masa pakai yang lama menghasilkan waktu titik impas yang lebih menarik.

Product data

Informasi Umum	
Tutup-Dasar	G5 [G5]
Nominal masa pakai	60.000 jam
Siklus Sakelar	50.000
Teknologi Pencahayaan	LED
Referensi pengukuran fluks	Sphere
Sesuai EU RoHS	Ya
Teknis Lampu	
Kode Warna	865 [CCT of 6500K]
Sudut Cahaya (Nom)	160 °
Flux Cahaya	5.600 lm
Penandaan Warna	Cool Daylight
Suhu Warna Terkorelasi (Nom)	6500 K
Daya Penerangan (terukur) (Nom)	155 lm/W
Konsistensi Warna	<6
Indeks renderasi warna (CRI)	80


LLMF di Akhir Masa Pakai Nominal (Nom) 70 %	
Pengoperasian dan Kelistrikan	
Frekuensi Garis	40000-75000 Hz
Frekuensi Input	40000-75000 Hz
Konsumsi Daya	36 W
Arus Lampu (Maks)	750 mA
Arus Lampu (Min)	550 mA
Waktu Mulai (Nom)	0,5 s
Waktu pemanasan hingga 60% cahaya	0.5 s
Faktor Daya (Fraksi)	0.9
Tegangan (Nom)	65-75 V
Suhu	
Kisaran suhu ambient	-20 °C hingga 45 °C
T-Case Maksimum (Nom)	75 °C

MASTER LEDtube InstantFit HF T5

Kontrol dan Peredupan	
Dapat diredupkan	Tidak
Mekanis dan Housing	
Lapisan bohlam	Suram
Material Bohlam	Plastik
Panjang Produk	1.500 mm
Penyetujuan dan Aplikasi	
Kelas Efisiensi Energi	D
Produk Hemat energi	Ya
Tanda Persetujuan	Sesuai RoHS TUV Penandaan CE Sertifikat KEMA Keur
Penggunaan Energi kWh/1000 h	36 kWh



Nomor Registrasi EPREL	415183
Data Produk	
Nama produk pesanan	MAS LEDtube HF 1500mm UO 36W 865 T5
Nama lengkap produk	MAS LEDtube HF 1500mm UO 36W 865 T5
Kode produk lengkap	871869670605300
Kode urutan	929001346302
No. Material (12NC)	929001346302
Numerator - Jumlah Per Pak	1
EAN/UPC - Produk/Kantung	8718696706053
Numerator - Pak per kotak bagian luar	10
EAN/UPC - Kantung	8718696706060

Dimensional drawing



Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube HF 1500mm UO 36W 865 T5	15,2 mm	21 mm	1.447,8 mm	1.454,9 mm	1.462 mm

Photometric data




General uniform lighting - MAS LEDtube HF 1500mm UO 36W 865 T5

Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDtube HF 1500mm UO 36W 865 T5


MASTER LEDtube InstantFit HF T5

Photometric data




Light Distribution Diagram - MAS LEDtube HF 1500mm UO 36W 865 T5


Lifetime




Life Expectancy Diagram - MAS LEDtube HF 1500mm UO 36W 865 T5



Life Expectancy Diagram - MAS LEDtube HF 1500mm UO 36W 865 T5




Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube HF 1500mm UO 36W 865 T5



Life Expectancy Diagram - MAS LEDtube HF 1500mm UO 36W 865 T5

MASTER LEDtube InstantFit HF T5

Lifetime



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube HF 1500mm UO 36W 865 T5

