



MASTER LEDtube InstantFit HF T5

MAS LEDtube HF 1500mm UO 36W 865 T5

O Philips MASTER LEDtube InstantFit T5 integra uma fonte de luz LED num formato fluorescente tradicional. O seu design único cria um aspeto visual uniforme perfeito que não se distingue do fluorescente tradicional. O Philips MASTER LEDtube InstantFit T5 é a solução ideal para clientes com elevados requisitos de fluxo luminoso e que querem maximizar o valor ao longo da vida útil. A poupança de energia total e a vida útil mais longa resultam num retorno do investimento atraente e benefícios em termos do Custo Total de Propriedade (TCO).

Dados do produto

Informações gerais	
Casquilho	G5 [G5]
Vida útil nominal (Nom.)	50000 h
Ciclo de comutação	50000X
B50L70	50000 h

Dados técnicos de luminosidade	
Código da cor	865 [CCT de 6500 K]
Ângulo do feixe (Nom.)	160 °
Fluxo luminoso (Nom.)	5600 lm
Fluxo luminoso (nominal) (Nom.)	5600 lm
Ângulo do feixe nominal	160 °
Temperatura de cor correlacionada (Nom.)	6500 K
Consistência da cor	<6
Índice de restituição cromática (Nom.)	83
Lmf no final da vida útil nominal (Nom.)	70 %

Dados elétricos e de funcionamento	
Power (Rated) (Nom)	36 W
Corrente de lâmpada (Máx.)	750 mA
Corrente de lâmpada (Mín.)	550 mA
Tempo de arranque (Nom.)	0,5 s
Tempo de aquecimento até 60% de luz (Nom.)	0,5 s
Tensão (Nom.)	65-75 V

Temperatura	
Temperatura ambiente (Máx.)	45 °C
Temperatura ambiente (Mín.)	-20 °C
Temperatura de armazenamento (Máx.)	65 °C
Temperatura de armazenamento (Mín.)	-40 °C

Controles e regulação	
Regulável	false

MASTER LEDtube InstantFit HF T5

Dados mecânicos e de revestimento

Comprimento do produto 1500 mm

Aprovação e aplicação

Etiqueta de Eficiência Energética (EEL) A++

Produto energeticamente eficiente Sim

Marcas de aprovação Conformidade com RoHS Marca CE
Certificação KEMA Keur


Consumo de energia kWh/1000 h 42 kWh

Dados do produto

Código do produto completo 871869670605300

Nome de produto da encomenda	MAS LEDtube HF 1500mm UO 36W 865 T5
EAN/UPC – Produto	8718696706053
Código de encomenda	70605300
Numerador – Quantidade por embalagem	1
Numerador – Embalagens por caixa exterior	10
N.º material (12NC)	929001346302
Peso líquido (Peça)	0,170 kg



Desenho dimensional



TLED 230V 37-80W 5600lm 160D 6500K G5 ND

Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube HF 1500mm UO 36W 865 T5	15,2 mm	21 mm	1447,8 mm	1454,9 mm	1462 mm

Dados fotométricos







LEDtube 1500mm 36W G5 865 5600lm

MASTER LEDtube InstantFit HF T5

Dados fotométricos



Vida útil




LEDtube 1500mm 36W G5 5600lm

LEDtube 1200mm 26W G5 3900lm

MASTER LEDtube InstantFit HF T5

Vida útil



LEDtube 1500mm 36W G5 5600lm

