



MASTER LEDtube InstantFit HF T5

MAS LEDtube HF 1500mm UO 36W 865 T5

Philips MASTER LEDtube InstantFit T5 integrerar en LED-ljuskälla i den traditionella lysrörsdesignen. Den unika designen ger ett enhetligt visuellt intryck som är näst intill identiskt med de klassiska lysrören. MASTER LEDtube InstantFit T5 är den idealiska lösningen för kunder som ställer höga krav på sin belysning och vill maximera värdet över livslängden. Full energibesparing och längre livslängd gör att du snabbare tjänar in på din investering.

Produktdata

Allmän information		Power (Rated) (Nom)	
Socket	G5 [G5]		36 W
Nominell livslängd (nom)	50000 h	Lampström (max)	750 mA
Driftcykel	50000X	Lampström (min)	550 mA
B50L70	50000 h	Tändningstid (nom)	0,5 s
		Uppvärmningstid till 60 % ljus (nom)	0.5 s
		Spänning (nom)	65-75 V
Ljusteknik		Temperatur	
Färgkod	865 [CCT av 6 500 K]	T-ambient (max)	45 °C
Spridningsvinkel (nom)	160 °	T-ambient (min)	-20 °C
Ljusflöde (nom)	5600 lm	T-förvaring (max)	65 °C
Ljusflöde (märkvärde) (nom)	5600 lm	T-förvaring (min)	-40 °C
Nom. spridningsvinkel	160 °		
Korrelerad färgtemperatur (nom)	6500 K	Styrenheter och dimring	
Färgbeständighet	<6	Dimbara	No
Färgåtergivningsindex (nom)	83		
LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %	Mekanik och armaturhus	
		Produktlängd	1500 mm
Drift och elektricitet			
Ingångsfrekvens	40000-75000 Hz		

MASTER LEDtube InstantFit HF T5

Användning och godkännande


Energieffektivitetsetikett (EEL)	A++
Energisparande produkt	Yes
Godkännandemärkningar	RoHS compliance CE-märkning KEMA Keur certificate
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	42 kWh

Produktdata

Fullständig produktkod	871869670605300
------------------------	-----------------

Beställningsproduktnamn	MAS LEDtube HF 1500mm UO 36W 865 T5
EAN/UPC – Produkt	8718696706053
Beställningsnummer	70605300
Räknare – Antal per förpackning	1
Räknare - antal förpackningar per kartong	10
Materialnummer (12NC)	929001346302
Nettovikt (stycke)	0,170 kg



Måttskiss




TLED 230V 37-80W 5600lm 160D 6500K G5 ND

Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube HF 1500mm UO 36W 865 T5	15,2 mm	21 mm	1447,8 mm	1454,9 mm	1462 mm

Fotometriska data







LEDtube 1500mm 36W G5 865 5600lm




MASTER LEDtube InstantFit HF T5

Livslängd



LEDtube 1500mm 36W G5 5600lm

LEDtube 1200mm 26W G5 3900lm



LEDtube 1500mm 36W G5 5600lm

