

PHILIPS

Eco passport

MASTER LED ExpertColor LED ExpertColor 3.9-35W GU10 927 25D MASTER LEDspot GU10 ExpertColor

Der beste und schönste LEDspot für den Profi: Der MASTER LEDspot ExpertColor ist ideal für den 24/7 Betrieb dank seiner langen Nutzlebensdauer von 40.000 Stunden geeignet. Der MASTER LEDspot ExpertColor schafft zudem ein warmes und komfortables Ambiente im Gastgewerbe, Eigenheim und Restaurant. Es erreicht dieses Ambiente durch ein angepasstes Farbspektrum, welches dem von Halogen ähnlich ist, einen hohem Farbwiedergabeindex sowie leistungsstarker Dimmfunktion. Das Ergebnis? Ein wundervolles Beleuchtungserlebnis. Darüber hinaus ist das innovative Linsendesign ohne Einfassung durch ihr sauberes und klares Aussehen für nahezu jede Inneneinrichtung geeignet.



Our Eco passport



Energie-

- Dimmbar: Ja
- Energieeffizienz-Label (EEL): A+
- Nennlichtausbeute (Nom): 67,95 lm/W
- Power (Rated) (Nom): 3.9 W



Zirkularität

- Nennlebensdauer (Nom): 40000 h



Verpackung

- SAP Weight Paper Unit (Case): 0,230 kg
- SAP Weight Paper Unit (Piece): 0,012 kg



Stoffe

- EU RoHS-konform: No



Gewicht und Materialien

- Nettogewicht (Einzelteil): 0,038 kg

Energy efficiency ranking / External awards

