



MASTER LEDspot ExpertColor MV

MASTER LED ExpertColor LED ExpertColor 3.9-35W GU10 927 36D

MASTER LEDspot MV ExpertColor skaber en varm og behagelig atmosfære til hoteller og restauranter, private hjem og restauranter. Atmosfæren skabes med kvalitetsbelysning med et tilpasset spektrum, høj CRI og dyb dæmpning Resultatet? En smuk belysningsoplevelse. Og den innovative linse uden trim er desuden velegnet til stort set enhver indendørs indretning med sit rene og pæne udseende. Desuden kan du anvende hele ExpertColor-familien, der også omfatter LEDspot LV- og LEDspot Par-lyskilder.

Produkt data

Generelle oplysninger	
Sokkel	GU10 [GU10]
Nominel levetid (nom.)	40000 h
Interval mellem tænd/sluk	50000X
Teknisk type	3.9-35W
Lysteknisk	
Farvekode	927
Spredningsvinkel (nom.)	36 °
Lysstrøm (nom.)	265 lm
Lysstrøm (nominel) (nom.)	265 lm
Lysstyrke (nom.)	540 cd
Farvebetegnelse	Varm hvid (WW)
Nominel spredningsvinkel	36 °
Korreleret farvetemperatur (nom.)	2700 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	67,95 lm/W


Farveensartethed	<3
Farvegengivelsesindeks (nom.)	97
LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %
Lysstrøm i kegle på 90° (nominel)	265 lm
Drift og el	
Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	3.9 W
Lyskildens strømstyrke (nom.)	22 mA
Wattforbrugsækvivalent	35 W
Opstarttid (nom.)	0,5 s
Opvarmningstid til 60 % lysudbytte (nom.)	0,5 s
Effektfaktor (nom.)	0,8
Spænding (nom.)	220-240 V

MASTER LEDspot ExpertColor MV

Temperatur	
T-kappe, maks. (nom.)	80 °C
Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Ja
Godkendelse og anvendelsesområde	
Energimærket (EEL)	A+
Velegnet til effektbelysning	Yes
Energiforbrug kWh/1000 t.	4 kWh
Produktdata	
Fuldstændig produktkode	87186967075500

Ordreproduktnavn	MASTER LED ExpertColor LED
	ExpertColor 3.9-35W GU10 927 36D
EAN/UPC – produkt	8718696707555
Ordrekode	70755500
Tæller – antal pr. pakke	1
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	10
SAP-materiale	929001346702
Nettovægt (stykke)	0,038 kg


Målskitse




GU10 230V4W-35W 235lm 40D 2700K GU10 Dim

Product	D	C
MASTER LED ExpertColor LED ExpertColor 3.9-35W GU10 927 36D	50 mm	54 mm

Fotometriske data




MASTER LEDspot ExpertColor MV 35W GU10 927 36D



MASTER LEDspot ExpertColor MV 35W GU10 927 36D

MASTER LEDspot ExpertColor MV

Fotometriske data




MASTER LEDspot ExpertColor MV 35W GU10 927 36D

Levetid



MASTER LEDspot ExpertColor MV 35W GU10 25D



MASTER LEDspot ExpertColor MV 35W GU10 25D

