

PHILIPS

Eco passport

MASTER LED ExpertColor 5.5-50W GU10 927 25D MASTER LEDspot ExpertColor MV

MASTER LEDspot MV ExpertColor ger en varm och behaglig ljusmiljö för sjukhus, bostäder och restauranger. Den skapar en atmosfär med överlägsen belysning som har ett anpassat spektrum, högt CRI-värde och funktion för ljusreglering. Resultatet? En vacker belysningsupplevelse. Den innovativa, listlösa linsdesignen passar nästan all inredning med sitt avskalade och snygga utseende. Dessutom kan du använda dig av hela ExpertColor-serien, som också innefattar lamporna LEDspot LV och LEDspot Par.



Our eco passport

Signify leder vägen mot ljusare liv och en bättre värld. Som en del av designprocessen skapar vi innovationer som reducerar miljöpåverkan och leder till större fördelar för världen vi arbetar i.

Vi vet att det här är viktigt för dig också. Därför har vi utvecklat ett Eco passport som förklarar hur våra produkter står sig miljö- och samhällsmässigt i åtta hållbara fokusområden som har tagits fram genom vår hållbara designprocess sedan 1994.



Energi

- Dimbara: Ja
- Energy Efficiency Class: G
- Ljusutbyte (märkvärde) (nom): 64,55 lm/W
- Power (Rated) (Nom): 5,5 W



Cirkularitet

- Nominell livslängd (nom): 40000 h



Förpackning

- SAP Weight Paper Unit (Case): 0,230 kg
- SAP Weight Paper Unit (Piece): 0,012 kg



Ämnen

- EU RoHS-kompatibel: Ja



Vikt och material

- Nettovikt (stycke): 0,038 kg

Energy efficiency ranking / External awards



Läs mer på:

<https://www.philips.com/a-w/about/sustainability/sustainable-planet/green-products-and-green-innovation.html>

© 2021 Signify Holding. All rights reserved.