



# MASTER LEDspot ExpertColor MV

## MASTER LED ExpertColor LED ExpertColor 5.5-50W GU10 927 25D

MASTER LEDspot MV ExpertColor cria um ambiente acolhedor e confortável para áreas de hotelaria, residenciais e restaurantes. Cria um ambiente impressionante de iluminação superior com um espectro personalizado, CRI elevado e funcionalidade de regulação profunda. O resultado? Uma belíssima experiência de iluminação. Além disso, o design da lente inovador, sem margens, também se adequa a qualquer decoração de interiores com o seu visual impecável e cuidado. E pode ainda tirar partido da família completa ExpertColor, que também inclui lâmpadas LEDspot LV e LEDspot Par.

### Dados do produto

Informações gerais		Dados elétricos e de funcionamento	
Casquilho	GU10 [ GU10]	Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	64,55 lm/W
Vida útil nominal (Nom.)	40000 h	Consistência da cor	<3
Ciclo de comutação	50000X	Índice de restituição cromática (Nom.)	97
Tipo técnico	5.5-50W	Llmf no final da vida útil nominal (Nom.)	70 %
Dados técnicos de luminosidade		Fluxo luminoso em cone de 90°	355 lm
Código da cor	927	Frequência de entrada	50 a 60 Hz
Ângulo do feixe (Nom.)	25 °	Power (Rated) (Nom)	5.5 W
Fluxo luminoso (Nom.)	355 lm	Corrente de lâmpada (Nom.)	30 mA
Fluxo luminoso (nominal) (Nom.)	355 lm	Potência equivalente	50 W
Intensidade luminosa (Nom.)	1000 cd	Tempo de arranque (Nom.)	0,5 s
Designação da cor	Warm White (WW)	Tempo de aquecimento até 60% de luz (Nom.)	0.5 s
Ângulo do feixe nominal	25 °	Fator de potência (Nom.)	0.8
Temperatura de cor correlacionada (Nom.)	2700 K		


# MASTER LEDspot ExpertColor MV

Tensão (Nom.)	220-240 V
<b>Temperatura</b>	
T-máxima na caixa (Nom)	80 °C
<b>Controles e regulação</b>	
Regulável	true
<b>Aprovação e aplicação</b>	
Etiqueta de Eficiência Energética (EEL)	A+
Adequado para a iluminação de acentuação	Sim
Consumo de energia kWh/1000 h	6 kWh

## Dados do produto

Código do produto completo	871869670761600
Nome de produto da encomenda	MASTER LED ExpertColor LED ExpertColor 5.5-50W GU10 927 25D
EAN/UPC – Produto	8718696707616
Código de encomenda	70761600
Numerador – Quantidade por embalagem	1
Numerador – Embalagens por caixa exterior	10
N.º material (I2NC)	929001347002
Peso líquido (Peça)	0,038 kg


## Desenho dimensional



GU10 230V5.5W-50W345lm25D 2700K GU10 Dim


Product	D	C
MASTER LED ExpertColor LED ExpertColor 5.5-50W GU10 927 25D	50 mm	54 mm

## Dados fotométricos



Continuum Parameters 4.1 Photo Lighting 8.1.1 Page 11


MASTER LEDspot ExpertColor MV 50W GU10 927 25D



MASTER LEDspot ExpertColor MV 50W GU10 927 25D


# MASTER LEDspot ExpertColor MV

## Dados fotométricos




MASTER LEDspot ExpertColor MV 50W GU10 927 25D

## Vida útil



MASTER LEDspot ExpertColor MV 35W GU10 25D



MASTER LEDspot ExpertColor MV 35W GU10 25D

