

**PHILIPS**

Eco passport

## MASTER LED ExpertColor 5.5-50W GU10 927 36D MASTER LEDspot ExpertColor MV



A MASTER LEDspot MV ExpertColor barátságos, komfortos környezetet teremt otthonokban és vendéglátóhelyeken egyaránt. Egyéni spektrumú, kimagasló fényminősége nagy értékű CRI indexszel és mélyebb fényerő-szabályozással is kiegészül. Az eredmény? Magával ragadó megvilágítás. Innovatív, perem nélküli lencsekialakítása letisztultan és elegánsan illeszkedik szinte bármilyen belsőépítészeti koncepcióhoz. És ne feledkezzünk meg a teljes ExpertColor palettához való illeszkedésről sem, a LEDspot LV és a LEDspot Par fényforrásokkal együtt.

### Our eco passport

A Signify utat mutat egy ragyogóbb jövő és egy jobb világ felé. A tervezési folyamat részeként innovációink csökkentik a környezeti terhelést és szélesebb körű előnyeket nyújtanak a világnak, ahol dolgozunk.

Tudjuk, hogy ez Önnek is fontos. Ezért környezetvédelmi útlevelet fejlesztettünk ki, amely leírja termékeink környezeti és társadalmi teljesítményét nyolc Kiemelt Fenntarthatósági Területen, melyeket a Fenntartható Tervezés folyamatunk során fejlesztünk 1994 óta.



### Energiatakarékosság

- Szabályozható: Igen
- Energiatakarékossági címke (EEL): A+
- Fényhasznosítás (névleges) (névleges): 64,55 lm/W
- Teljesítmény (névleges): 5,5 W



### Kör alak

- Névleges élettartam (névleges): 40000 h



### Csomagolás

- SAP Weight Paper Unit (Case): 0,230 kg
- SAP Weight Paper Unit (Piece): 0,012 kg



### Anyagok

- Megfelel az EU RoHS irányelvnek: Igen



### Súly és anyagok

- SAP nettó tömeg (darab): 0,038 kg

Energy efficiency ranking / External awards



További információk itt:

<https://www.philips.com/a-w/about/sustainability/sustainable-planet/green-products-and-green-innovation.html>

© 2021 Signify Holding. All rights reserved.