



MASTER LEDspot ExpertColor MV

MASTER LED ExpertColor LED ExpertColor 5.5-50W GU10 927 36D

Světelné zdroje MASTER LEDspot MV ExpertColor vytvářejí přívětivou a pohodlnou atmosféru pro pohostinská zařízení, domácnosti a restaurace. Tuto atmosféru vytvářejí pomocí vynikajícího osvětlení s přizpůsobeným spektrem, vysokým indexem CRI a funkcí dokonalého stmívání. Výsledek? Naprosto působivý zážitek. Díky inovativnímu designu čoček bez okrajů a čistému a elegantnímu vzhledu je toto řešení vhodné pro téměř jakýkoli styl zařízení interiéru. Můžete také využít výhody řady ExpertColor, do které patří také světelné zdroje LEDspot LV a LEDspot Par.

Údaje o produktu

General Information	
Patice	GU10 [GU10]
Jmenovitá životnost (jmen.)	40000 h
Cyklus přepínání	50 000x
Technický typ	5.5-50W
Light Technical	
Kód barvy	927
Vyzařovací úhel (jmen.)	36 °
Světelný tok (jmen.)	355 lm
Svítilivost (jmen.)	800 cd
Barevné konstrukce	Teplá bílá (WW)
Korelační teplota chromatičnosti (jmen.)	2700 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	64,55 lm/W
Konzistence barev	<3
Index barevného podání (jmen.)	97


Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %
Luminous Flux in 90° Cone (Rated)	355 lm
Operating and Electrical	
Vstupní frekvence	50 až 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	5.5 W
Proud zdroje (jmen.)	30 mA
Ekvivalentní příkon	50 W
Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	0.5 s
Účinnost (jmen.)	0.8
Napětí (jmen.)	220-240 V

MASTER LEDspot ExpertColor MV

Temperature	
Maximální teplota (jmen.)	80 °C
Controls and Dimming	
Regulovatelné	Ano
Approval and Application	
Štítek energetické účinnosti (EEL)	A+
Vhodné pro zvýrazňující osvětlení	Yes
Spotřeba energie kWh/1000 h	6 kWh
Product Data	
Úplný kód výrobku	871869670767800

Objednávací název produktu	MASTER LED ExpertColor LED ExpertColor 5.5-50W GU10 927 36D
EAN/UPC – výrobek	8718696707678
Objednávací kód	70767800
Číslování – počet v balení	1
Číslování – balení v krabici	10
Materiál č. (12NC)	929001347302
Celková hmotnost (kus)	0,038 kg


Rozměrové výkresy



GU10 230V5.5W-50W345lm40D 2700K GU10 Dim


Product	D	C
MASTER LED ExpertColor LED ExpertColor 5.5-50W GU10 927 36D	50 mm	54 mm

Fotometrické údaje



General Parameters 41 Photo Lighting 8.11 Page 11


MASTER LEDspot ExpertColor MV 50W GU10 927 36D



MASTER LEDspot ExpertColor MV 50W GU10 927 36D

MASTER LEDspot ExpertColor MV

Fotometrické údaje



MASTER LEDspot ExpertColor MV 50W GU10 927 36D

Životnost



MASTER LEDspot ExpertColor MV 35W GU10 25D



MASTER LEDspot ExpertColor MV 35W GU10 25D

