



MASTER LEDspot ExpertColor MV

MASTER LED ExpertColor LED ExpertColor 5.5-50W GU10 927 36D

MASTER LEDspot MV ExpertColor crea un ambiente cálido y confortable para establecimientos de hostelería, hogares y restaurantes. Este ambiente se crea con iluminación superior con un espectro personalizado, alto IRC y función de regulación profunda. ¿El resultado? Una hermosa experiencia de iluminación. Además, el diseño innovador de la lente, sin embellecedor, se adapta a casi cualquier decoración interior con su aspecto limpio y elegante. También permite aprovechar al máximo la familia ExpertColor completa, que incluye, además, lámparas LEDspot LV y LEDspot Par.

Datos del producto

Información general		Operativos y eléctricos	
Base de casquillo	GU10 [GU10]	Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	64,55 lm/W
Vida útil nominal (nom.)	40000 h	Consistencia del color	<3
Ciclo de conmutación	50000X	Índice de reproducción cromática -IRC (nom.)	97
Tipo técnico	5.5-50W	Llmf al fin de vida útil nominal (nom.)	70 %
		Luminous Flux in 90° Cone (Rated)	355 lm
Datos técnicos de la luz			
Código de color	927	Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Ángulo de haz (nom.)	36 °	Power (Rated) (Nom)	5.5 W
Flujo lumínico (nom.)	355 lm	Corriente de lámpara (nom.)	30 mA
Flujo lumínico (nominal) (nom.)	355 lm	Equivalente de potencia	50 W
Intensidad luminosa (nom.)	800 cd	Hora de inicio (nom.)	0,5 s
Designación de color	Blanco cálido (WW)	Tiempo de calentamiento hasta el 60% flujo lum. (nom.)	0.5 s
Ángulo de haz nominal	36 °	Factor de potencia (nom.)	0.8
Temperatura del color con correlación (nom.)	2700 K		


MASTER LEDspot ExpertColor MV

Voltaje (nom.)	220-240 V
Temperatura	
Temperatura máxima (nom.)	80 °C
Controles y regulación	
Regulable	Sí
Aprobación y aplicación	
Etiqueta de eficiencia energética (EEL)	A+
Apto para la iluminación de acento	Sí
Consumo energético kWh/1000 h	6 kWh

Datos de producto

Código de producto completo	871869670767800
Nombre de producto del pedido	MASTER LED ExpertColor LED ExpertColor 5.5-50W GU10 927 36D
EAN/UPC - Producto	8718696707678
Código de pedido	70767800
Cantidad por paquete	1
Numerador - Paquetes por caja exterior	10
N.º de material (12NC)	929001347302
Peso neto (pieza)	0,038 kg


Plano de dimensiones




GU10 230V5.5W-50W345lm40D 2700K GU10 Dim

Product	D	C
MASTER LED ExpertColor LED ExpertColor 5.5-50W GU10 927 36D	50 mm	54 mm

Datos fotométricos




MASTER LEDspot ExpertColor MV 50W GU10 927 36D



MASTER LEDspot ExpertColor MV 50W GU10 927 36D

MASTER LEDspot ExpertColor MV

Datos fotométricos



MASTER LEDspot ExpertColor MV 50W GU10 927 36D

Vida útil



MASTER LEDspot ExpertColor MV 35W GU10 25D



MASTER LEDspot ExpertColor MV 35W GU10 25D

