

**PHILIPS**

Lighting



# MASTER LEDspot ExpertColor MV

## MASTER LED ExpertColor LED ExpertColor 5.5-50W GU10 927 36D

De MASTER LEDspot MV ExpertColor creëert een warme en comfortabele sfeer in horecagelegenheden, woningen en restaurants. Dit is mogelijk dankzij de toepassing van superieure verlichting met een aangepast spectrum, een hoge CRI en een sterke dimfunctie. Het resultaat is een prachtige verlichtingsbeleving. Bovendien past het innovatieve armatuurontwerp met zijn rustige en nette uitstraling in vrijwel elk interieur. Daarnaast kunt u gebruikmaken van de volledige ExpertColor-familie, waarvan ook de LEDspot LV- en de LEDspot PAR-lampen deel uitmaken.

### Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	GU10 [ GU10]
Nominale levensduur (nom.)	40000 h
Schakelcyclus	50.000X
Technisch type	5.5-50W
Eisen aan armatuurontwerp	
Kleurcode	927
Bundelhoek (nom.)	36 °
Lichtstroom (nom.)	355 lm
Lichtstroom (opgegeven) (nom.)	355 lm
Lichtsterkte (nom.)	800 cd
Kleuraanduiding	Warmwit (WW)
Opgegeven bundelbreedte	36 °
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	2700 K
Lichtrendement lamp (opgegeven) (nom.)	64,55 lm/W

Kleurconsistentie	<3
Kleurweergave-index (nom.)	97
Llmf bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %
Lichtstroom in conus van 90°	355 lm


Bedrijfs- en Elektrische gegevens	
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	5.5 W
Lampstroom (nom.)	30 mA
Overeenkomstig vermogen	50 W
Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Opwarmtijd tot 60% lichtopbrengst (nom.)	0,5 s
Power Factor (nom.)	0,8
Spanning (nom.)	220-240 V

# MASTER LEDspot ExpertColor MV

Temperatuur	
T-behuizing maximaal (nom.)	80 °C
Regelsystemen en Dimmers	
Dimbaar	Ja
Goedkeuring en Toepassing	
Energie-efficiëntielabel (EEL)	A+
Geschikt voor accentverlichting	Yes
Energieverbruik kWh/1000 uur	6 kWh
Productgegevens	
Volledige productcode	871869670767800

Productnaam voor bestelling	MASTER LED ExpertColor LED ExpertColor 5.5-50W GU10 927 36D
EAN/UPC - Product	8718696707678
Bestelcode	70767800
Local Code	MSGU50W92736D
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	10
Materiaalnr. (12NC)	929001347302
Netto gewicht (per stuk)	0,038 kg


## Maatschets



GU10 230V5.5W-50W345lm40D 2700K GU10 Dim


Product	D	C
MASTER LED ExpertColor LED ExpertColor 5.5-50W GU10 927 36D	50 mm	54 mm

## Fotometrische gegevens



General Parameters 41 Photo Lighting 8.11 Page 17


MASTER LEDspot ExpertColor MV 50W GU10 927 36D



MASTER LEDspot ExpertColor MV 50W GU10 927 36D

# MASTER LEDspot ExpertColor MV

## Fotometrische gegevens



MASTER LEDspot ExpertColor MV 50W GU10 927 36D

## Levensduur



MASTER LEDspot ExpertColor MV 35W GU10 25D



MASTER LEDspot ExpertColor MV 35W GU10 25D

