

PHILIPS

Lighting



MASTER LEDspot ExpertColor MV

MASTER LED ExpertColor LED ExpertColor 5.5-50W GU10 930 36D

MASTER LEDspot MV ExpertColor tạo ra không gian đầm ấm và thư thái cho các khách sạn, nhà ở và nhà hàng – một không gian tràn ngập ánh sáng đẳng cấp với phổ sáng tùy chỉnh, CRI cao và tính năng điều chỉnh độ sáng sâu. Và kết quả là? Trải nghiệm ánh sáng tuyệt vời cho người dùng. Không chỉ có thế, thiết kế nắp kính không viền sáng tạo sẽ phù hợp với hầu hết mọi phong cách trang trí, mang đến diện mạo gọn gàng và ngăn nắp cho nội thất. Ngoài ra, bạn có thể tận dụng ưu điểm của loạt đèn ExpertColor, bao gồm đèn chiếu điểm LEDspot LV và đèn LED Spot Par.

Dữ liệu sản phẩm

Thông tin chung	
Đế dui đèn	GU10 [GU10]
Dấu RoHS	Ký hiệu RoHS
Tuổi thọ danh định (Danh định)	40000 h
Chu kỳ bật/tắt	50000X
Loại kỹ thuật	5.5-50W

Thông số kĩ thuật ánh sáng	
Mã màu	930 [CCT 3000K]
Góc chùm sáng (Danh định)	36 °
Quang thông (Danh định)	405 lm
Quang thông (Định mức) (Danh định)	405 lm
Cường độ sáng (Danh định)	800 cd
Ký hiệu màu sắc	Trắng (WH)
Góc chùm sáng định mức	36 °
Nhiệt độ màu tương quan (Danh định)	3000 K


Thông số vận hành và điện	
Hiệu suất chiếu sáng (Định mức) (Danh định)	73,64 lm/W
Độ đồng nhất màu sắc	<3
Chỉ số hoàn màu (Danh định)	97
LLMF khi kết thúc tuổi thọ danh định (Danh định)	70 %
Quang thông trong nón 90° (Định mức)	375 lm
Tần số đầu vào	50 đến 60 Hz
Công suất (Định mức) (Danh định)	5.5 W
Dòng điện bóng đèn (Danh định)	30 mA
Công suất tương đương	50 W
Thời gian khởi động (Danh định)	0,5 s
Thời gian khởi động tới 60% ánh sáng (Danh định)	0,5 s
Hệ số công suất (Danh định)	0,8

MASTER LEDspot ExpertColor MV

Điện áp (Danh định)	220-240 V
Nhiệt độ	
Nhiệt độ vỏ tối đa (Danh định)	80 °C
Điều khiển và thay đổi độ sáng	
Có thể điều chỉnh độ sáng	Có
Phê duyệt và Ứng dụng	
Nhãn tiết kiệm năng lượng (EEL)	A+
Phù hợp với chiếu sáng tạo điểm nhấn	Có
Mức tiêu thụ năng lượng kWh/1000 h	6 kWh

Thông số sản phẩm	
Mã sản phẩm đầy đủ	871869675590700
Tên sản phẩm khác	MASTER LED ExpertColor LED ExpertColor 5.5-50W GU10 930 36D
EAN/UPC - Sản phẩm	8718696755907
Mã đơn hàng	929001347408
Phần tử SAP - Số lượng trên một bộ	1
Phần tử SAP - Số bộ bên ngoài	10
Số vật liệu (12 chữ số)	929001347408
Trọng lượng tịnh SAP (Bộ)	0,040 kg


Bản vẽ kích thước




GU10 230V5.5W-50W350lm40D 3000K GU10 Dim

Product	D	C
MASTER LED ExpertColor LED ExpertColor 5.5-50W GU10 930 36D	50 mm	54 mm

Dữ liệu phân bố ánh sáng




MASTER LEDspot ExpertColor MV 50W GU10 930 36D



MASTER LEDspot ExpertColor MV 50W GU10 930 36D


MASTER LEDspot ExpertColor MV

Dữ liệu phân bố ánh sáng



MASTER LEDspot ExpertColor MV 50W GU10 930 36D

Tuổi thọ



MASTER LEDspot ExpertColor MV 35W GU10 25D



MASTER LEDspot ExpertColor MV 35W GU10 25D

