



MASTER LEDspot MV

MASTER LED spot VLE D 3.7-35W GU10 927 36D

Emitindo um feixe de acentuação quente semelhante ao das lâmpadas de halogéneo, o MASTER LEDspot GU10 é ideal para iluminação direccionada (pistas, corredores, entradas de elevadores, vitrinas e armários) na indústria hoteleira. É particularmente adequada a zonas públicas como entradas, corredores, escadas, em que a luz está acesa 24 horas por dia, todos os dias. O MASTER LEDspot GU10 possibilita enormes poupança de energia e minimiza o custo de manutenção sem comprometer o brilho, permitindo aos proprietários de estabelecimentos de hotelaria obter um retorno do investimento no prazo de um ano. Compatível com a maioria dos equipamentos existentes com um casquilho GU10 e concebido como uma alternativa de substituição para lâmpadas de halogéneo de 35 e 50 W.

Dados do produto

Informações gerais	
Casquilho	GU10 [GU10]
Em conformidade com RoHS da UE	Sim
Vida útil nominal (Nom.)	25000 h
Ciclo de comutação	50000X
Tipo técnico	3.7-35W
Dados técnicos de luminosidade	
Código da cor	927
Ângulo do feixe (Nom.)	36 °
Fluxo luminoso (Nom.)	260 lm
Intensidade luminosa (Nom.)	500 cd
Designação da cor	Warm White (WW)
Temperatura de cor correlacionada (Nom.)	2700 K
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	78,38 lm/W
Consistência da cor	<6
Índice de restituição cromática (Nom.)	90

Llmf no final da vida útil nominal (Nom.)	70 %
Fluxo luminoso em cone de 90°	260 lm

Dados elétricos e de funcionamento	
Frequência de entrada	50 a 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	3,7 W
Corrente de lâmpada (Nom.)	20 mA
Potência equivalente	35 W
Tempo de arranque (Nom.)	0,5 s
Tempo de aquecimento até 60% de luz (Nom.)	0,5 s
Fator de potência (Nom.)	0,8
Tensão (Nom.)	220-240 V

Temperatura	
T-máxima na caixa (Nom)	80 °C

MASTER LEDspot MV

Controles e regulação

Regulável true

Aprovação e aplicação

Etiqueta de Eficiência Energética (EEL) A+

Adequado para a iluminação de acentuação Sim

Consumo de energia kWh/1000 h 4 kWh

Dados do produto

Código do produto completo 871869670773900

Nome de produto da encomenda MASTER LED spot VLE D 3.7-35W GU10 927 36D

EAN/UPC – Produto 8718696707739

Código de encomenda 70773900


Numerador – Quantidade por embalagem 1

Numerador – Embalagens por caixa exterior 10

N.º material (12NC) 929001348202

Peso líquido (Peça) 0,038 kg


Desenho dimensional




GU10 230V4W-35W 265lm 36D 2700K GU10 Dim

Product	D	C
MASTER LED spot VLE D 3.7-35W GU10 927 36D	50 mm	54 mm

Dados fotométricos



MASTER LEDspotMV 35W GU10 927 36D 260lm



MASTER LEDspotMV 35W GU10 927 36D 260lm

MASTER LEDspot MV

Dados fotométricos




MASTER LEDspotMV 35W GU10 36D 260lm

Vida útil



MASTER LEDspotMV GU10 922-927 36D



MASTER LEDspotMV GU10 922-927 36D

