



MASTER LEDspot MV GU10

MASTER LED spot VLE D 3.7-35W GU10 930 36D

De Philips MASTER VALUE LEDspot geeft een warme, op halogeen lijkende accentlichtbundel en is daarom de perfecte lamp voor spotverlichting. Door de hoge CRI waarde kan deze lamp kleuren natuurlijker weergeven en zo een knusse en comfortabele sfeer creëren in woningen en horeca, maar ook artikelen in winkels uitlichten en verfraaien. De Philips MASTER VALUE LEDspot heeft de vertrouwde uitstraling en klassieke schoonheid van een glazen spot in combinatie met de grote prestaties van LED-technologie. De dimfunctie maakt het mogelijk elke gewenste sfeer te creëren en werkt met een brede selectie dimmers.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	GU10 [GU10]
Nominale levensduur (nom.)	25000 h
Schakelcyclus	50.000X
Technisch type	3.7-35W
Eisen aan armatuurontwerp	
Kleurcode	930 [CCT of 3000K]
Bundelhoek (nom.)	36 °
Lichtstroom (nom.)	270 lm
Lichtsterkte (nom.)	500 cd
Kleuraanduiding	Wit (WH)
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	3000 K
Lichtrendement lamp (opgegeven) (nom.)	81,08 lm/W
Kleurconsistentie	<6
Kleurweergave-index (nom.)	90
Llmf bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %

Lichtstroom in conus van 90°	270 lm
Bedrijfs- en Elektrische gegevens	
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	3.7 W
Lampstroom (nom.)	20 mA
Overeenkomstig vermogen	35 W
Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Opwarmtijd tot 60% lichtopbrengst (nom.)	0,5 s
Power Factor (nom.)	0,8
Spanning (nom.)	220-240 V
Temperatuur	
T-behuizing maximaal (nom.)	80 °C

MASTER LEDspot MV GU10

Regelsystemen en Dimmers

Dimbaar Ja

Goedkeuring en Toepassing

Energie-efficiëntielabel (EEL) A+
 Geschikt voor accentverlichting Yes
 Energieverbruik kWh/1000 uur 4 kWh


Productgegevens

Volledige productcode 871869670775300
 Productnaam voor bestelling MASTER LED spot VLE D 3.7-35W GU10 930 36D

EAN/UPC - Product	8718696707753
Bestelcode	70775300
Local Code	VSGU35W93036D
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	10
Materiaalnr. (12NC)	929001348302
Netto gewicht (per stuk)	0,038 kg

Waarschuwingen en veiligheid


Maatschets




GU10 230V4W-35W 275lm 36D 3000K GU10 Dim

Product	D	C
MASTER LED spot VLE D 3.7-35W GU10 930 36D	50 mm	54 mm

Fotometrische gegevens



MASTER LEDspotMV 35W GU10 930 36D 270lm



MASTER LEDspotMV 35W GU10 930 36D 270lm

MASTER LEDspot MV GU10

Fotometrische gegevens



MASTER LEDspotMV 35W GU10 36D 260lm

Levensduur



MASTER LEDspotMV GU10 922-927 36D



MASTER LEDspotMV GU10 922-927 36D

