

PHILIPS

Eco passport

MASTER LED spot VLE D 3.7-35W GU10 927 60D MASTER LEDspot MV GU10



De Philips MASTER VALUE LEDspot geeft een warme, op halogeen lijkende accentlichtbundel en is daarom de perfecte lamp voor spotverlichting. Door de hoge CRI waarde kan deze lamp kleuren natuurlijker weergeven en zo een knusse en comfortabele sfeer creëren in woningen en horeca, maar ook artikelen in winkels uitlichten en verfraaien. De Philips MASTER VALUE LEDspot heeft de vertrouwde uitstraling en klassieke schoonheid van een glazen spot in combinatie met de grote prestaties van LED-technologie. De dimfunctie maakt het mogelijk elke gewenste sfeer te creëren en werkt met een brede selectie dimmers.

Our Eco passport

Signify neemt het voortouw om levenslichter te maken en de wereld te verbeteren. Innovatie is onderdeel van ons ontwerpproces, om de schade aan het milieu te verminderen en om een grotere bijdrage te leveren aan de wereld waarin wij actief zijn.

We weten dat u dit ook belangrijk vindt. Daarom komen met we een eco-paspoort waarin we de milieutechnische en maatschappelijke prestaties van onze producten toelichten voor acht duurzaamheidsspeerpunten die wij sinds 1994 hebben ontwikkeld bij ons duurzame ontwerpproces.



Energie

- Dimbaar: Ja
- Energie-efficiëntielabel (EEL): A+
- Lichtrendement (gespec.) (nom.): 78,38 lm/W
- Power (Rated) (Nom): 3,7 W



Circulariteit

- Nominale levensduur (nom.): 25000 h



Verpakking

- SAP Weight Paper Unit (Case): 0,230 kg
- SAP Weight Paper Unit (Piece): 0,012 kg



Stoffen

- Conform EU RoHS-richtlijn: Ja



Gewicht en materialen

- Netto gewicht (per stuk): 0,038 kg

Energy efficiency ranking / External awards



Lees meer op:

<https://www.philips.com/a-w/about/sustainability/sustainable-planet/green-products-and-green-innovation.html>

© 2020 Signify Holding. All rights reserved.