



# MASTER LEDspot MV GU10

## MASTER LED spot VLE D 3.7-35W GU10 927 60D

De Philips MASTER VALUE LEDspot geeft een warme, op halogeen lijkende accentlichtbundel en is daarom de perfecte lamp voor spotverlichting. Door de hoge CRI waarde kan deze lamp kleuren natuurlijker weergeven en zo een knusse en comfortabele sfeer creëren in woningen en horeca, maar ook artikelen in winkels uitlichten en verfraaien. De Philips MASTER VALUE LEDspot heeft de vertrouwde uitstraling en klassieke schoonheid van een glazen spot in combinatie met de grote prestaties van LED-technologie. De dimfunctie maakt het mogelijk elke gewenste sfeer te creëren en werkt met een brede selectie dimmers.

### Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	GU10 [ GU10]
Nominale levensduur (nom.)	25000 h
Schakelcyclus	50.000X
Technisch type	3.7-35W

Eisen aan armatuurontwerp	
Kleurcode	927
Bundelhoek (nom.)	60 °
Lichtstroom (nom.)	260 lm
Lichtstroom (opgegeven) (nom.)	260 lm
Lichtsterkte (nom.)	330 cd
Kleuraanduiding	Warmwit (WW)
Opgegeven bundelbreedte	60 °
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	2700 K
Lichtrendement lamp (opgegeven) (nom.)	78,38 lm/W
Kleurconsistentie	<6

Kleurweergave-index (nom.)	90
Llmf bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %
Lichtstroom in conus van 90°	260 lm

Bedrijfs- en Elektrische gegevens	
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	3.7 W
Lampstroom (nom.)	20 mA
Overeenkomstig vermogen	35 W
Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Opwarmtijd tot 60% lichtopbrengst (nom.)	0.5 s
Power Factor (nom.)	0.8
Spanning (nom.)	220-240 V

Temperatuur	
T-behuizing maximaal (nom.)	80 °C

# MASTER LEDspot MV GU10

## Regelsystemen en Dimmers

Dimbaar Ja

## Goedkeuring en Toepassing

Energie-efficiëntielabel (EEL) A+  
 Geschikt voor accentverlichting Yes  
 Energieverbruik kWh/1000 uur 4 kWh


## Productgegevens

Volledige productcode 871869670779100  
 Productnaam voor bestelling MASTER LED spot VLE D 3.7-35W GU10 927 60D

EAN/UPC - Product	8718696707791
Bestelcode	70779100
Local Code	VSGU35W92760D
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	10
Materiaalnr. (12NC)	929001348502
Netto gewicht (per stuk)	0,038 kg

## Waarschuwingen en veiligheid


### Maatschets




GU10 230V4W-35W 265lm 60D 2700K GU10 Dim

Product	D	C
MAS LED spot VLE D 3.7-35W GU10 927 60D	50 mm	54 mm

## Fotometrische gegevens



MASTER LEDspotMV 35W GU10 927 60D



MASTER LEDspotMV 35W GU10 927 36D 260lm

# MASTER LEDspot MV GU10

## Fotometrische gegevens



MASTER LEDspotMV 35W GU10 60D 260lm

## Levensduur



MASTER LEDspotMV GU10 922-927 36D



MASTER LEDspotMV GU10 922-927 36D

