

PHILIPS

Eco passport

MASTER LED spot VLE D 3.7-35W GU10 930 60D MASTER LEDspot MV



Med sitt varma, halogenliknande accentljus är MASTER LEDspot MV idealisk för spotbelysning i bostäder och inom hotell- och restaurangbranschen. Tack vare dess höga CRI-värde skapas naturligare färger och en mysig och behaglig belysning. Den framhäver även skyltningsvaror i butiker. Denna LEDspot har glasspotsens välbekanta utseende och känsla i kombination med LED-teknik med hög prestanda. Ljusregleringsfunktionen gör det möjligt att skapa önskad atmosfär och den fungerar med en mängd olika dimringsenheter.

Our eco passport

Signify leder vägen mot ljusare liv och en bättre värld. Som en del av designprocessen skapar vi innovationer som reducerar miljöpåverkan och leder till större fördelar för världen vi arbetar i.

Vi vet att det här är viktigt för dig också. Därför har vi utvecklat ett Eco passport som förklarar hur våra produkter står sig miljö- och samhällsmässigt i åtta hållbara fokusområden som har tagits fram genom vår hållbara designprocess sedan 1994.



Energi

- Dimbara: Ja
- Energieffektivitetsetikett (EEL): A+
- Ljusutbyte (märkvärde) (nom): 81,08 lm/W
- Power (Rated) (Nom): 3,7 W



Cirkularitet

- Nominell livslängd (nom): 25000 h



Förpackning

- SAP Weight Paper Unit (Case): 0,230 kg
- SAP Weight Paper Unit (Piece): 0,012 kg



Ämnen

- EU RoHS-kompatibel: Ja



Vikt och material

- SAP-nettovikt (stycke): 0,038 kg

Energy efficiency ranking / External awards



Läs mer på:

<https://www.philips.com/a-w/about/sustainability/sustainable-planet/green-products-and-green-innovation.html>

© 2020 Signify Holding. All rights reserved.