

PHILIPS

Eco passport

MAS LED spot VLE D 3.7-35W GU10 940 60D MASTER LEDspot MV

Med sitt varma, halogenliknande accentljus är MASTER LEDspot MV idealisk för spotbelysning i bostäder och inom hotell- och restaurangbranschen. Tack vare dess höga CRI-värde skapas naturligare färger och en mysig och behaglig belysning. Den framhäver även skyltningsvaror i butiker. Denna LEDspot har glasspotsens välbekanta utseende och känsla i kombination med LED-teknik med hög prestanda. Ljusregleringsfunktionen gör det möjligt att skapa önskad atmosfär och den fungerar med en mängd olika dimringsenheter.



Our Eco passport



Energi

- Dimbara: Ja
- Energieffektivitetsetikett (EEL): A++
- Ljusutbyte (märkvärde) (nom): 85,14 lm/W
- Power (Rated) (Nom): 3.7 W



Cirkularitet

- Nominell livslängd (nom): 25000 h



Förpackning

- SAP Weight Paper Unit (Case): 0,230 kg
- SAP Weight Paper Unit (Piece): 0,012 kg



Ämnen

- EU RoHS-kompatibel: No



Vikt och material

- Nettovikt (stycke): 0,038 kg

Energy efficiency ranking / External awards

