

PHILIPS

Eco passport

MAS LED spot VLE D 4.9-50W GU10 927 36D MASTER LEDspot MV

Světelný zdroj MASTER LEDspot MV poskytuje teplý, zvýrazňující paprsek podobný halogenovým zdrojům a je ideálním řešením pro modernizaci bodového osvětlení. Díky vysoké hodnotě CRI dosahuje přirozenějšího podání barev, což vytváří útulnou a pohodlnou atmosféru v obytných prostorách a pohostinství a zvýrazňují krásu vystaveného zboží v maloobchodních prostorách. Tato svítidla LEDspot kombinují známý vzhled a dojem skleněných bodových reflektorů se silným výkonem technologie LED. Jsou kompatibilní s většinou stávajících svítidel s objímkou GU10 a jsou navržena jako náhrada halogenových a žárovkových bodových reflektorů. Funkce stmívání umožňuje vytvořit požadovanou atmosféru a funguje s širokou škálou stmívačů. Světelné zdroje dosahují obrovských úspor energie a minimalizují náklady na údržbu, aniž by to znamenalo jakékoli snížení jasů, což umožňuje majitelům firem dosáhnout rychlé návratnosti investice díky efektivní energetické účinnosti a dlouhé životnosti.



Our Eco passport



Energie

- Regulovatelné: Ano
- Štítek energetické účinnosti (EEL): A+
- Měrný výkon (jmen.) (nom.): 80,61 lm/W
- Power (Rated) (Nom): 4.9 W



Kruhovost

- Jmenovitá životnost (jmen.): 25000 h



Balení

- SAP Weight Paper Unit (Case): 0,230 kg
- SAP Weight Paper Unit (Piece): 0,012 kg



Látky

- Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS: No



Hmotnost a materiály

- Celková hmotnost (kus): 0,038 kg

Energy efficiency ranking / External awards

