

PHILIPS

Eco passport

MASTER LED spot VLE D 4.9-50W GU10 930 36D MASTER LEDspot MV

Cu un fascicul luminos cald de accent, asemănător cu cel al lămpilor cu halogen, MASTER VALUE LEDspot MV este perfect pentru iluminatul cu spoturi. Datorită valorii CRI ridicate, acesta redă culori mai naturale, creând o ambianță liniștită și confortabilă pentru spațiile rezidențiale și industria hotelieră, amplificând frumusețea lucrurilor în magazine. Aceste spoturi LED au aspectul familiar al spoturilor din sticlă, păstrând frumusețea clasică a acestora și adăugând performanța tehnologiei LED. Funcția de reglare a intensității luminoase permite crearea atmosferei dorite și funcționează cu o gamă largă de variatoare.



Our eco passport

Signify deschide calea către o viață mai luminoasă și o lume mai bună. Inovăm, în cadrul procesului de design, pentru a reduce impactul asupra mediului înconjurător și pentru a oferi beneficii sporite lumii în care ne desfășurăm activitatea.

Știm că acest lucru este important și pentru dumneavoastră. De aceea am creat un pașaport eco ce explică performanțele sociale și de mediu ale produselor noastre în opt domenii prioritare durabile, dezvoltate prin intermediul procesului nostru de design durabil implementat în 1994.



Energie

- Cu reglarea intensității luminoase: Da
- Etichetă de eficiență energetică (EEL): A+
- Randament luminos (nominal) (nom.): 82,65 lm/W
- Putere consumată (W) (Nom): 4,9 W



Circularitate

- Durată de viață nominală (nom.): 25000 h



Ambalaj

- SAP Weight Paper Unit (Case): 0,230 kg
- SAP Weight Paper Unit (Piese): 0,012 kg



Substanțe

- În conformitate cu UE RoHS: Da



Greutate și materiale

- Greutate netă SAP (bucată): 0,038 kg

Energy efficiency ranking / External awards



Lecturi suplimentare la adresa:
<https://www.philips.com/a-w/about/sustainability/sustainable-planet/green-products-and-green-innovation.html>

© 2020 Signify Holding. All rights reserved.