

**PHILIPS**

Eco passport

## Master LED 5-50W GU10 930 36D Dim MASTER VALUE LEDspot MV

Cho chùm sáng ấm giống như đèn halogen, MASTER VALUE LEDspot MV là giải pháp chiếu điểm hoàn hảo. Nhờ chỉ số CRI cao, đèn mang lại màu sắc tự nhiên hơn, tạo bầu không khí ấm cúng và thư thái trong nhà ở, khách sạn và tôn lên vẻ đẹp của hàng hóa được bày bán. Đèn LED với hình thức mẫu mã quen thuộc, vỏ trong suốt như thủy tinh, mang vẻ đẹp cổ điển của bóng đèn thủy tinh, đồng thời lại có những ưu điểm mạnh mẽ của công nghệ LED. Chức năng điều chỉnh độ sáng giúp điều chỉnh ánh sáng để tạo hiệu ứng thị giác mong muốn và lựa chọn điều chỉnh độ sáng rất đa dạng.



Our Eco passport



### Năng lượng

- Có thể điều chỉnh độ sáng: Có
- Nhân tiết kiệm năng lượng (EEL): A+
- Hiệu suất chiếu sáng (Định mức) (Danh định): 81,00 lm/W
- Công suất (Định mức) (Danh định): 5 W



### Tuần hoàn

- Tuổi thọ danh định (Danh định): 25000 h



### Bao bì

- SAP Weight Paper Unit (Case): 0,230 kg
- SAP Weight Paper Unit (Piece): 0,012 kg



### Vật liệu

- Tuân thủ tiêu chuẩn RoHS châu Âu: No



### Trọng lượng & Chất liệu

- Trọng lượng tịnh SAP (Bộ): 0,038 kg

Energy efficiency ranking / External awards

