



MASTER VALUE LEDspot MV

Master LED 5-50W GU10 930 36D Dim

Cho chùm sáng ấm giống như đèn halogen, MASTER VALUE LEDspot MV là giải pháp chiếu điểm hoàn hảo. Nhờ chỉ số CRI cao, đèn mang lại màu sắc tự nhiên hơn, tạo bầu không khí ấm cúng và thư thái trong nhà ở, khách sạn và tôn lên vẻ đẹp của hàng hóa được bày bán. Đèn LED với hình thức mẫu mã quen thuộc, vỏ trong suốt như thủy tinh, mang vẻ đẹp cổ điển của bóng đèn thủy tinh, đồng thời lại có những ưu điểm mạnh mẽ của công nghệ LED. Chức năng điều chỉnh độ sáng giúp điều chỉnh ánh sáng để tạo hiệu ứng thị giác mong muốn và lựa chọn điều chỉnh độ sáng rất đa dạng.

Dữ liệu sản phẩm

Thông tin chung	
Đế dui đèn	GU10 [GU10]
Tuổi thọ danh định (Danh định)	25000 h
Chu kỳ bật/tắt	50000X
Loại kỹ thuật	5-50W
Thông số kỹ thuật ánh sáng	
Mã màu	930 [CCT 3000K]
Góc chùm sáng (Danh định)	36 °
Quang thông (Danh định)	405 lm
Cường độ sáng (Danh định)	650 cd
Ký hiệu màu sắc	Trắng (WH)
Nhiệt độ màu tương quan (Danh định)	3000 K
Hiệu suất chiếu sáng (Định mức) (Danh định)	81,00 lm/W
Độ đồng nhất màu sắc	<6
Chỉ số hoàn màu (Danh định)	90
LLMF khi kết thúc tuổi thọ danh định (Danh định)	70 %

Quang thông trong nón 90° (Định mức)	365 lm
Thông số vận hành và điện	
Tần số đầu vào	50 đến 60 Hz
Công suất (Danh định)	5 W
Dòng điện bóng đèn (Danh định)	27 mA
Công suất tương đương	50 W
Thời gian khởi động (Danh định)	0,5 s
Thời gian khởi động tới 60% ánh sáng (Danh định)	0,5 s
Hệ số công suất (Danh định)	0,8
Điện áp (Danh định)	220-240 V
Nhiệt độ	
Nhiệt độ vỏ tối đa (Danh định)	80 °C

MASTER VALUE LEDspot MV

Điều khiển và thay đổi độ sáng

Có thể điều chỉnh độ sáng	Có
---------------------------	----

Phê duyệt và Ứng dụng

Nhãn tiết kiệm năng lượng (EEL)	A+
Phù hợp với chiếu sáng tạo điểm nhấn	Có
Mức tiêu thụ năng lượng kWh/1000 h	5 kWh


Thông số sản phẩm

Mã sản phẩm đầy đủ	871869675592100
--------------------	-----------------

Tên sản phẩm khác	Master LED 5-50W GU10 930 36D Dim
EAN/UPC - Sản phẩm	8718696755921
Mã đơn hàng	929001348908
Phần tử SAP - Số lượng trên một bộ	1
Phần tử SAP - Số bộ bên ngoài	10
Số vật liệu (12 chữ số)	929001348908
Trọng lượng tịnh SAP (Bộ)	0,038 kg

Cảnh báo và An toàn



Bản vẽ kích thước



GU10 230V5W-50W 355lm 36D 3000K GU10 Dim

Product	D	C
Master LED 5-50W GU10 930 36D Dim	50 mm	54 mm

Dữ liệu phân bố ánh sáng




MASTER LEDspotMV 50W GU10 930 36D 365lm

MASTER LEDspotMV 35W GU10 930 36D 270lm


MASTER VALUE LEDspot MV

Dữ liệu phân bố ánh sáng




MASTER LEDspotMV 50W GU10 36D 355lm

Tuổi thọ



MASTER LEDspotMV GU10 922-927 36D



MASTER LEDspotMV GU10 922-927 36D

