

PHILIPS

Eco passport

Master LED 4.9-50W GU10 940 36D Dim MASTER VALUE LEDspot MV



Cho chùm sáng ấm giống như đèn halogen, MASTER VALUE LEDspot MV là giải pháp chiếu điểm hoàn hảo. Nhờ chỉ số CRI cao, đèn mang lại màu sắc tự nhiên hơn, tạo bầu không khí ấm cúng và thư thái trong nhà ở, khách sạn và tôn lên vẻ đẹp của hàng hóa được bày bán. Đèn LED với hình thức mẫu mã quen thuộc, vỏ trong suốt như thủy tinh, mang vẻ đẹp cổ điển của bóng đèn thủy tinh, đồng thời lại có những ưu điểm mạnh mẽ của công nghệ LED. Chức năng điều chỉnh độ sáng giúp điều chỉnh ánh sáng để tạo hiệu ứng thị giác mong muốn và lựa chọn điều chỉnh độ sáng rất đa dạng.

Our eco passport

Signify dẫn lối tới một cuộc sống tươi sáng hơn và một thế giới tốt hơn. Trong quá trình thiết kế, chúng tôi đổi mới để giảm tác động tới môi trường và mang đến cho thế giới chúng ta nhiều lợi ích hơn.

Chúng tôi biết đây cũng là một điều quan trọng với bạn. Vậy nên, chúng tôi đã phát triển Eco Passport để giải thích hiệu quả môi trường và xã hội của sản phẩm trên trong tám Lĩnh vực Trọng tâm Phát triển bền vững, được phát triển qua quá trình Thiết kế Bền vững của chúng tôi từ năm 1994.



Năng lượng

- Có thể điều chỉnh độ sáng: Có
- Nhân tiết kiệm năng lượng (EEL): A+
- Quang hiệu (định mức) (Danh định): 84,00 lm/W
- Công suất (Danh định): 5 W



Tuần hoàn

- Tuổi thọ danh định (Danh định): 25000 h



Bao bì

- SAP Weight Paper Unit (Case): 0,230 kg
- SAP Weight Paper Unit (Piece): 0,012 kg



Vật liệu

- Tuân thủ tiêu chuẩn RoHS châu Âu: Có



Trọng lượng & Chất liệu

- Trọng lượng tịnh SAP (Bộ): 0,038 kg

Energy efficiency ranking / External awards



Đọc thêm tại:

<https://www.philips.com/a-w/about/sustainability/sustainable-planet/green-products-and-green-innovation.html>

© 2021 Signify Holding. All rights reserved.