

PHILIPS

Eco passport

MASTER LED spot VLE D 4.9-50W GU10 927 60D MASTER LEDspot 230V

Las lámparas MASTER LEDspot GU10 proporcionan una luz acentuada y suave, de tipo halógeno, ideal para una iluminación puntual (focos, pasillos, rellanos de ascensor, expositores, vitrinas). Especialmente indicado para áreas públicas como vestíbulos, pasillos y huecos de escalera, donde la luz siempre está encendida. Las lámparas MASTER LEDspot GU10 suponen un gran ahorro energético y minimizan el coste de mantenimiento sin afectar al brillo. Permiten recuperar su inversión en tan solo un año. Estas lámparas son compatibles con la mayoría de las luminarias existentes gracias a su portalámparas GU10 y están diseñadas para la sustitución directa de las lámparas halógenas de 35 y 50W.



Our eco passport

Signify está a la vanguardia para lograr vidas más iluminadas y un mundo mejor. Dentro del proceso de diseño innovamos para reducir el impacto medioambiental y aportar mayores beneficios al mundo en el que operamos.

Sabemos que esto también es importante para ti. Por eso hemos desarrollado un pasaporte eco que explica el rendimiento medioambiental y social de nuestros productos en ocho áreas enfocadas en sostenibilidad, dentro de nuestro proceso de diseño sostenible iniciado en 1994.



Energía

- Regulable: Si
- Etiqueta de eficiencia energética (EEL): A+
- Eficacia lumínica (nominal) (nom.): 80,61 lm/W
- Power (Rated) (Nom): 4,9 W



Circularidad

- Vida útil nominal (nom.): 25000 h



Embalaje

- SAP Weight Paper Unit (Case): 0,230 kg
- SAP Weight Paper Unit (Piece): 0,012 kg



Sustancias

- Conforme con EU RoHS: Si



Peso y materiales

- Peso neto (pieza) SAP: 0,038 kg

Energy efficiency ranking / External awards



Conoce más en:

<https://www.philips.com/a-w/about/sustainability/sustainable-planet/green-products-and-green-innovation.html>

© 2020 Signify Holding. All rights reserved.