



MASTER LEDspot MV GU10

MASTER LED spot VLE D 4.9-50W GU10 927 60D

De Philips MASTER VALUE LEDspot geeft een warme, op halogeen lijkende accentlichtbundel en is daarom de perfecte lamp voor spotverlichting. Door de hoge CRI waarde kan deze lamp kleuren natuurlijker weergeven en zo een knusse en comfortabele sfeer creëren in woningen en horeca, maar ook artikelen in winkels uitlichten en verfraaien. De Philips MASTER VALUE LEDspot heeft de vertrouwde uitstraling en klassieke schoonheid van een glazen spot in combinatie met de grote prestaties van LED-technologie. De dimfunctie maakt het mogelijk elke gewenste sfeer te creëren en werkt met een brede selectie dimmers.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	GU10 [GU10]
Nominale levensduur (nom.)	25000 h
Schakelcyclus	50.000X
Technisch type	4.9-50W

Eisen aan armatuurontwerp	
Kleurcode	927
Bundelhoek (nom.)	60 °
Lichtstroom (nom.)	355 lm
Lichtsterkte (nom.)	400 cd
Kleuraanduiding	Warmwit (WW)
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	2700 K
Lichtrendement lamp (opgegeven) (nom.)	80,61 lm/W
Kleurconsistentie	<6
Kleurweergave-index (nom.)	90
Llmf bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %

Lichtstroom in conus van 90°	355 lm
------------------------------	--------

Bedrijfs- en Elektrische gegevens	
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	4.9 W
Lampstroom (nom.)	27 mA
Overeenkomstig vermogen	50 W
Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Opwarmtijd tot 60% lichtopbrengst (nom.)	0,5 s
Power Factor (nom.)	0,8
Spanning (nom.)	220-240 V

Temperatuur	
T-behuizing maximaal (nom.)	80 °C

MASTER LEDspot MV GU10

Regelsystemen en Dimmers

Dimbaar	Ja
---------	----

Goedkeuring en Toepassing

Energie-efficiëntielabel (EEL)	A+
Geschikt voor accentverlichting	Yes
Energieverbruik kWh/1000 uur	5 kWh


Productgegevens

Volledige productcode	871869670791300
Productnaam voor bestelling	MASTER LED spot VLE D 4.9-50W GU10 927 60D
	60D

EAN/UPC - Product	8718696707913
Bestelcode	70791300
Local Code	VSGU50W92760D
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	10
Materiaalnr. (12NC)	929001349102
Netto gewicht (per stuk)	0,038 kg

Waarschuwingen en veiligheid



Maatschets



GU10 230V5W-50W 345lm 60D 2700K GU10 Dim

Product	D	C
MASTER LED spot VLE D 4.9-50W GU10 927 60D	50 mm	54 mm

Fotometrische gegevens




MASTER LEDspotMV 50W GU10 927 60D

MASTER LEDspotMV 35W GU10 927 36D 260lm


MASTER LEDspot MV GU10

Fotometrische gegevens




MASTER LEDspotMV 50W GU10 60D 355lm

Levensduur



MASTER LEDspotMV GU10 922-927 36D



MASTER LEDspotMV GU10 922-927 36D

