



MASTER LEDspot MV GU10

MASTER LED spot VLE D 4.9-50W GU10 940 60D

De Philips MASTER VALUE LEDspot geeft een warme, op halogeen lijkende accentlichtbundel en is daarom de perfecte lamp voor spotverlichting. Door de hoge CRI waarde kan deze lamp kleuren natuurlijker weergeven en zo een knusse en comfortabele sfeer creëren in woningen en horeca, maar ook artikelen in winkels uitlichten en verfraaien. De Philips MASTER VALUE LEDspot heeft de vertrouwde uitstraling en klassieke schoonheid van een glazen spot in combinatie met de grote prestaties van LED-technologie. De dimfunctie maakt het mogelijk elke gewenste sfeer te creëren en werkt met een brede selectie dimmers.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	GU10 [GU10]
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja
Nominale levensduur (nom.)	25000 h
Schakelcyclus	50.000X
Technisch type	4.9-50W

Eisen aan armatuurontwerp	
Kleurcode	940 [CCT of 4000K]
Bundelhoek (nom.)	60 °
Lichtstroom (nom.)	380 lm
Lichtsterkte (nom.)	400 cd
Kleuraanduiding	Koel Wit (CW)
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	4000 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	85,71 lm/W
Kleurconsistentie	<6
Kleurweergave-index (nom.)	90

Llmf bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %
Lichtstroom in conus van 90°	380 lm

Bedrijfs- en Elektrische gegevens	
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	4,9 W
Lampstroom (nom.)	27 mA
Overeenkomstig vermogen	50 W
Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Opwarmtijd tot 60% lichtopbrengst (nom.)	0,5 s
Power Factor (nom.)	0,8
Spanning (nom.)	220-240 V

Temperatuur	
T-behuizing maximaal (nom.)	80 °C

MASTER LEDspot MV GU10

Regelsystemen en Dimmers

Dimbaar	Ja
---------	----

Goedkeuring en Toepassing


Energie-efficiëntielabel (EEL)	A+
Geschikt voor accentverlichting	Yes
Energieverbruik kWh/1000 uur	5 kWh

Productgegevens

Volledige productcode	871869670795100
Productnaam voor bestelling	MASTER LED spot VLE D 4.9-50W GU10 940 60D
	60D

EAN/UPC - Product	8718696707951
Bestelcode	70795100
Local Code	VSGU50W94060D
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	10
Materiaalnr. (12NC)	929001349302
Netto gewicht (per stuk)	0,038 kg


Maatschets




GU10 230V5W-50W 365lm 60D 4000K GU10 Dim

Product	D	C
MASTER LED spot VLE D 4.9-50W GU10 940 60D	50 mm	54 mm

Fotometrische gegevens



MASTER LEDspotMV 50W GU10 940 60D



MASTER LEDspotMV 35W GU10 940 36D 285lm

MASTER LEDspot MV GU10

Fotometrische gegevens



MASTER LEDspotMV 50W GU10 60D 355lm

Levensduur



MASTER LEDspotMV GU10 922-927 36D

MASTER LEDspotMV GU10 922-927 36D

