



# MASTER LEDspot MV

## MASTER LED spot VLE D 650lm GU10 830 120D

Cu un fascicul luminos cald de accent, asemănător cu cel al lămpilor cu halogen, MASTER VALUE LEDspot MV este perfect pentru iluminatul cu spoturi. Datorită valorii CRI ridicate, acesta redă culori mai naturale, creând o ambianță liniștită și confortabilă pentru spațiile rezidențiale și industria hotelieră, amplificând frumusețea lucrurilor în magazine. Aceste spoturi LED au aspectul familiar al spoturilor din sticlă, păstrând frumusețea clasică a acestora și adăugând performanța tehnologiei LED. Funcția de reglare a intensității luminoase permite crearea atmosferei dorite și funcționează cu o gamă largă de variatoare.

### Catalog de date

General Information	
Baza elementului de fixare	GU10 [ GU10]
Durată de viață nominală (nom.)	25000 h
Ciclu comutare pornit/oprit	50000X
Light Technical	
Cod culoare	830 [ CCT de 3000 K]
Unghi de distribuție luminoasă (nom.)	120 °
Flux luminos (nom.)	650 lm
Denumirea culorii	Alb (WH)
Temperatură de culoare corelată (nom.)	3000 K
Randament luminos (nominal) (nom.)	92,86 lm/W
Consistență culori	<6
Indice de redare a culorii (nom.)	80
Llmf la sfârșitul duratei de viață nominale (nom.)	70 %
Operating and Electrical	
Frecvență de intrare	De la 50 până la 60 Hz

Putere consumată (W) (Nom)	7 W
Curent lampă (nom.)	35 mA
Timp de pornire (nom.)	0,5 s
Timp de încălzire până la lumină 60% (nom.)	0,5 s
Factor de putere (nom.)	0,8
Tensiune (nom.)	220-240 V
Temperature	
Cutie T maximum (nom.)	85 °C
Controls and Dimming	
Cu reglarea intensității luminoase	Da
Approval and Application	
Etichetă de eficiență energetică (EEL)	A+
Consum de energie kWh/1000 h	7 kWh
Product Data	
Cod complet produs	871869672431600


# MASTER LEDspot MV

Numere comandă produs	MASTER LED spot VLE D 650lm GU10 830 120D
EAN/UPC - Produs	8718696724316
Cod de comandă	72431600
Numărător - Cantitate per pachet	1

Numărător - Pachete per cutie exterioră	10
Material nr. (12NC)	929001349702
Greutate netă (bucată)	0.038 kg

## Warnings and safety


### Cote




GU10 230V7W-80W 600lm120D 3000K GU10 Dim

Product	D	C
MASTER LED spot VLE D 650lm GU10 830 120D	50 mm	54 mm

## Date fotometrice




General Information E1 Photometry E1 Page 11



MASTER LEDspotMV 650lm GU10 830 120D VLE



MASTER LEDspotMV 650lm GU10 830 120D VLE



MASTER LEDspotMV 80W GU10 840 36D

# MASTER LEDspot MV

## Durată de viață



MASTER LEDspotMV 80W GU10 830 36D

MASTER LEDspotMV 80W GU10 830 36D

