



MASTER LEDspot MV

MASTER LED spot VLE D 680lm GU10 865 120D

Emitindo um feixe de acentuação quente semelhante ao das lâmpadas de halogéneo, o MASTER LEDspot GU10 é ideal para iluminação direccionada (pistas, corredores, entradas de elevadores, vitrinas e armários) na indústria hoteleira. É particularmente adequada a zonas públicas como entradas, corredores, escadas, em que a luz está acesa 24 horas por dia, todos os dias. O MASTER LEDspot GU10 possibilita enormes poupança de energia e minimiza o custo de manutenção sem comprometer o brilho, permitindo aos proprietários de estabelecimentos de hotelaria obter um retorno do investimento no prazo de um ano. Compatível com a maioria dos equipamentos existentes com um casquilho GU10 e concebido como uma alternativa de substituição para lâmpadas de halogéneo de 35 e 50 W.

Dados do produto

Informações gerais	
Casquilho	GU10 [GU10]
Vida útil nominal (Nom.)	25000 h
Ciclo de comutação	50000X
Dados técnicos de luminosidade	
Código da cor	865 [CCT de 6500 K]
Ângulo do feixe (Nom.)	120 °
Fluxo luminoso (Nom.)	680 lm
Designação da cor	Cool Daylight
Temperatura de cor correlacionada (Nom.)	6500 K
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	97,14 lm/W
Consistência da cor	<6
Índice de restituição cromática (Nom.)	80
Lmf no final da vida útil nominal (Nom.)	70 %

Dados elétricos e de funcionamento	
Frequência de entrada	50 a 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	7 W
Corrente de lâmpada (Nom.)	35 mA
Tempo de arranque (Nom.)	0,5 s
Tempo de aquecimento até 60% de luz (Nom.)	0,5 s
Fator de potência (Nom.)	0,8
Tensão (Nom.)	220-240 V

Temperatura	
T-máxima na caixa (Nom)	85 °C

Controles e regulação	
Regulável	true

Aprovação e aplicação	
Etiqueta de Eficiência Energética (EEL)	A+


MASTER LEDspot MV

Consumo de energia kWh/1000 h	7 kWh
Dados do produto	
Código do produto completo	871869672435400
Nome de produto da encomenda	MASTER LED spot VLE D 680lm GU10 865 120D
EAN/UPC – Produto	8718696724354

Código de encomenda	72435400
Numerador – Quantidade por embalagem	1
Numerador – Embalagens por caixa exterior	10
N.º material (12NC)	929001349902
Peso líquido (Peça)	0,038 kg

Avisos e Segurança


Desenho dimensional



GU10 230V7W-80W 600lm120D 6500K GU10 Dim


Product	D	C
MASTER LED spot VLE D 680lm GU10 865 120D	50 mm	54 mm

Dados fotométricos



Technical Information 11 Photo Lighting 11 Page 117


MASTER LEDspotMV 680lm GU10 865 120D VLE



MASTER LEDspotMV 680lm GU10 840 120D VLE


MASTER LEDspot MV

Dados fotométricos




MASTER LEDspot MV 80W GU10 865 36D VLE

Vida útil



MASTER LEDspotMV 80W GU10 830 36D



MASTER LEDspotMV 80W GU10 830 36D

