



MASTER LEDbulb

MASTER LED bulb DT 5.5-40WE27 927-922 A60FR

MASTER Plastic LEDbulb -lamppuvalikoiman himmennettävällä hehkutehosteella voit luoda kutsuvan lämpimän ilmapiirin. Tämä tekee siitä ihanteellisen valinnan hotellien ja ravintoloiden yleisvalaistukseen. Sen ainutlaatuinen muotoilu antaa lämmintä valoa kaikkiin suuntiin, minkä ansiosta se todella korvaa hehkulamput. Lamppu sopii erityisen hyvin julkisiin tiloihin, kuten auloihin, käytäviin, tai portaikkoihin, joissa valaistus on aina päällä. Lamppu sopii nykyisiin E27-kantaisiin valaisimiin, ja lamppu on suunniteltu korvaamaan hehkulamput. MASTER Plastic LEDbulb -lamput säästävät energiaa 80 % perinteisiin hehkulamppuihin verrattuna ja tuottavat valoa, joka miellyttää silmää. Jopa 25 000 tunnin käyttöikä minimoi huoltokulut. Lamppuja voidaan käyttää yhdessä useimpien uusien himmentimien kanssa, mikä parantaa tehokkuutta entisestään ja helpottaa halutun tunnelman luomista.

Rajoitukset ja turvallisuus

- Toimintalämpötila-alue ulottuu -20 celsiusasteesta 45 celsiusasteeseen
- Voidaan käyttää vain kuivissa tai kosteissa tiloissa ja avoimissa valaisimissa, joiden lampunpidikkeillä on tarpeeksi tilaa (10 mm vapaata tilaa)
- Ei tarkoitettu turva- tai poistumistievalaisimiin

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	E27 [E27]
Nimelliskäyttöikä	25 000 tuntia
Sytytys	100 000
Lighting Technology	LED
RoHS-direktiivin mukainen	Kyllä


Valaistuksen tekniset tiedot	
Värikoodi	922-927 [CCT of 2200K-2700K]
Keilakulma (nim.)	200 °
Valovirta	470 lm
Värimerkki	Lämmin valkoinen (WW)
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	85,00 lm/W
Väriyhtenäisyys	<6
Värintoistoindeksi (CRI)	90

MASTER LEDbulb

LLMF nimelliskäyttöiän lopussa (nim.)	70 %
Käyttö- ja sähkö tiedot	
Viivatiheys	50 to 60 Hz
Syöttötaajuus	50–60 Hz
Virrankulutus	5,5 W
Lampun virta (nim.)	31 mA
Vastaa teholtaan	40 W
Syttymisaika (nim.)	0,3 s
Lämpenemisaika valotehoon 60 %	0.5 s
Tehokerroin (murtoluku)	0.8
Jännite (nim.)	220–240 V
Käyttölämpötila	
T-Case, maksimi (nim.)	70 °C
Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Kyllä
Mekaaniset tiedot ja runko	
Lampun pinta	Matta



Hehkulampun muoto	A60 [A 60 mm]
Merkinnät ja luokitukset	
Energiankulutus kWh/1000 h	6 kWh
Tuotetiedot	
Tilaustuotteen nimi	MAS LED bulb DT 5.5-40WE27 927-922 A60FR
Koko tuotenimi	MASTER LED bulb DT 5.5-40WE27 927-922 A60FR
Full EOC	871869670709800
Paikallisen koodin kuvaus	4720934
Tilauskoodi	70709800
Tuotekoodi (12NC)	929001351302
Paikallinen koodi	4720934
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
EAN/UPC - tuote/kotelo	8718696707098
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	10
EAN/UPC – laatikko	8718696707104

Mittapiirros



Product	D	C
MAS LED bulb DT 5.5-40WE27 927-922 A60FR	60 mm	110 mm

Valonjakotiedot




General uniform lighting - MAS LED bulb DT 5.5-40WE27 927-922 A60FR

Spectral Power Distribution Colour - MAS LED bulb DT 5.5-40WE27 927-922 A60FR


MASTER LEDbulb

Valonjakotiedot




Light Distribution Diagram - MAS LED bulb DT 5.5-40WE27 927-922 A60FR

Käyttöikä



Life Expectancy Diagram - MAS LED bulb DT 5.5-40WE27 927-922 A60FR



Lumen Maintenance Diagram - MAS LED bulb DT 5.5-40WE27 927-922 A60FR

