



# MASTER LEDbulb

## MASTER LED bulb DT 5.5-40WE27 927-922 A60FR

MASTER LEDbulbs varma och välkomnande ljus gör den idealisk för allmänbelysning i hotell- och restaurangbranschen – särskilt i öppna utrymmen där ljuset alltid är tätt, t. ex. foajéer, korridorer och trappuppgångar. Lamporna är kompatibla med befintliga armaturer och är enkla att byta ut, vilket innebär stora energibesparingar och minimala underhållskostnader utan att kompromissa med ljus kvaliteten. För extra energibesparingar och ökad flexibilitet kan MASTER LEDbulbs kombineras med de flesta vanliga dimmers på marknaden.

### Varning och Säkerhet

- Omgivningstemperaturen vid drift är mellan 20°C och 45°C
- Endast för användning i torra eller fuktiga miljöer och i de flesta öppna armaturer med lamphållare med tillräckligt stort luftutrymme (minst 10 mm)
- Ej avsedd för användning i nödbelysningsarmaturer eller utgångsljus

### Produktdata

Allmän information	
Socket	E27 [ E27]
EU RoHS-kompatibel	Ja
Nominell livslängd (nom)	25000 h
Driftcykel	100000X
Teknisk typ	5.5-40W
Ljusteknik	
Färgkod	922-927 [ CCT av 2 200 K–2 700 K]
Spridningsvinkel (nom)	200 °
Ljustöde (nom)	470 lm
Färgbeteckning	Varmvit (WW)
Korrelerad färgtemperatur (nom)	- K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	85,00 lm/W
Färgbeständighet	<6
Färgåtergivningsindex (nom)	90
LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %
Drift och elektricitet	
Ingångsfrekvens	50–60 Hz
Power (Rated) (Nom)	5,5 W
Lampström (nom)	31 mA
Motsvarande effekt	40 W
Tändningstid (nom)	0,3 s
Uppvärmningstid till 60 % ljus (nom)	0.5 s
Effektfaktor (nom)	0.8


# MASTER LEDbulb

Spänning (nom)	220-240 V
<b>Temperatur</b>	
T-Case max. (nom)	70 °C
<b>Styrenheter och dimring</b>	
Dimbara	Ja
<b>Mekanik och armaturhus</b>	
Lampans ytbehandling	Frostad
Lampform	A60 [ A 60mm]
<b>Användning och godkännande</b>	
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	6 kWh

## Produktdata

Fullständig produktkod	871869670709800
Beställningsproduktnamn	MASTER LED bulb DT 5.5-40WE27 927-922 A60FR
EAN/UPC – Produkt	8718696707098
Beställningsnummer	70709800
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
Räknare - antal förpackningar per kartong	10
Materialnummer (12NC)	929001351302
Nettovikt (stycke)	0,060 kg



## Måttskiss



A60S230V6.5-40W470lm2.2-2.7KK E27D CRI90

Product	D	C
MASTER LED bulb DT 5.5-40WE27 927-922 A60FR	60 mm	110 mm

## Fotometriska data




MASTER LEDbulb 40W E27 922-927 FR A60

MASTER LEDbulb 40W E27 922-927 FR A60

# MASTER LEDbulb

## Fotometriska data



MASTER LEDbulb 40W E27 922-927 FR A60

## Livslängd



MASTER LEDspot PAR 50W E27 827 25D



MASTER LEDspot PAR 50W E27 827 25D

