



# MASTER LED 灯泡

## MAS LED bulb DT 5.5-40WE27 927-922 A60FR

MASTER LEDbulb A60 7W 具有可调发光的效果，创造热情奔放、温暖惬意的气氛，其最新设计向各个方向辐射出温暖的光照，是替代白炽灯的不二选择。MASTER LEDbulb A55 6W 可提供可调、柔和、温暖的光照。MASTERLEDbulbs 是酒店服务行业普通照明应用的理想产品。这些产品特别适合于公共场所，如需要灯光一直照亮的大堂、走廊、楼梯井等。可与带有 E27 固定架的现有卡具兼容，用于 25 和 40W 白炽灯的改装替换，MASTER GLOW LEDbulb 灯泡在保证发光质量不变的情况下，可大量节约能源，降低维修成本。可与最新型的调光器一起使用，达到可使酒店服务业主在一年内收回投资的进一步效果。

### 安全提示

- Operating temperature range is between  $-20^{\circ}\text{C}$  and  $45^{\circ}\text{C}$  ambient
- Only to apply in dry or damp locations and most of open fixtures with lamp-holders that offer sufficient space (10 mm free air space)
- Not intended for use with emergency light fixtures or exit lights

### 产品数据

一般信息	
底盖	E27 [E27]
标称使用寿命	25,000 小时
切换循环	100,000
照明技术	LED
符合欧盟 RoHS 规范	是
灯技术	
颜色代码	922-927 [CCT of 2200K-2700K]
光束角度 (标称)	$200^{\circ}$
光通量	470 lm
颜色名称	暖白色 (WW)
光效 (额定) (标称)	85.00 lm/W
颜色一致性	<6


显色指数 (CRI)	90
标称使用寿命结束时灯的光通维持率 (标称) %	70 %
操作和电气	
线频率	50 to 60 Hz
输入频率	50 至 60 Hz
功耗	5.5 W
灯具电流 (标称)	31 mA
瓦数相当	40 W
启动时间 (标称)	0.3 s
60% 灯光下的预热时间	0.5 s
功率系数 (小数)	0.8
电压 (标称)	220-240 V

# MASTER LED 灯泡

<b>温度</b>	
最大外壳温度 (标称)	70 °C
<b>控制和调光</b>	
可调光	是
<b>机械和外壳</b>	
灯泡外观	磨砂
灯泡外形	A60 [A 60 毫米]
<b>审批和申请</b>	
能耗 kWh/1000 h	6 kWh



<b>产品数据</b>	
订单产品名称	MAS LED bulb DT 5.5-40WE27 927-922 A60FR
完整的产品名称	MAS LED bulb DT 5.5-40WE27 927-922 A60FR
完整产品代码	871869670709800
订购代码	929001351302
材料编号 (12NC)	929001351302
计算器 - 每包数量	1
EAN/UPC - 产品/箱	8718696707098
计算器 - 每个外包装箱中的包数	10
EAN/UPC - 案例	8718696707104

## 二维绘图



Product	D	C
MAS LED bulb DT 5.5-40WE27 927-922 A60FR	60 mm	110 mm

## 光度数据




General uniform lighting - MAS LED bulb DT 5.5-40WE27 927-922 A60FR

Spectral Power Distribution Colour - MAS LED bulb DT 5.5-40WE27 927-922 A60FR


# MASTER LED 灯泡

## 光度数据




Light Distribution Diagram - MAS LED bulb DT 5.5-40WE27 927-922 A60FR

## 寿命



Life Expectancy Diagram - MAS LED bulb DT 5.5-40WE27 927-922 A60FR



Lumen Maintenance Diagram - MAS LED bulb DT 5.5-40WE27 927-922 A60FR

