



Lampes MASTER LEDbulb DimTone forme classique

MASTER LED bulb DT 9-60W E27 927-922 A60 FR

Les MASTER LEDbulb E27 Forme Standard 13W, 12W et 8W bénéficient d'une qualité de lumière exceptionnelle, qui crée une atmosphère chaleureuse et accueillante. D'un design inédit, elles diffusent une lumière chaude dans toutes les directions et constituent donc une alternative idéale aux lampes à incandescence.

Mises en garde et sécurité

- Operating temperature range is between -20° C and 45° C ambient
- Only to apply in dry or damp locations and most of open fixtures with lamp-holders that offer sufficient space (10 mm free air space)
- Not intended for use with emergency light fixtures or exit lights

Données du produit

Informations générales	
Culot	E27 [E27]
Durée de vie nominale	25 000 h
Nombre de cycles d'allumage	100 000
Type de lampe	LED
Conforme à RoHS	Oui

Données techniques de l'éclairage	
Code couleur	922-927 [CCT of 2200K-2700K]
Angle du faisceau (nom.)	200 degré(s)
Flux lumineux	806 lm

Désignation de la couleur	Blanc chaud (WW)
Efficacité lumineuse (nominale)	89,00 lm/W
Cohérence des couleurs	<6
Indice de rendu de couleur (IRC)	90
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %


Fonctionnement et électricité	
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Consommation électrique	9 W
Courant lampe (nom.)	46 mA

Lampes MASTER LEDbulb DimTone forme classique

Puissance équivalente	60 W
Heure de démarrage (nom.)	0,3 s
Temps de chauffe à 60 %	0,5 s
Facteur de puissance (fraction)	0,8
Tension (nom.)	220-240 V
Température	
Température maximale du produit (nom.)	85 °C
Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Oui
Mécanique et boîtier	
Finition ampoule	Dépoli
Forme de la lampe	A60 [A 60 mm]
Approbation et application	
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	9 kWh



Données du produit	
Nom du produit de la commande	MAS LED bulb DT 9-60W E27 927-922 A60 FR
Nom de produit complet	MASTER LED bulb DT 9-60W E27 927-922 A60 FR
Code EOC	87186967071100
Code de commande	70711100
Code 12NC	929001351402
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8718696707111
Conditionnement par carton	10
Codes EAN/UPC – Boîte	8718696707128

Schéma dimensionnel



Product	D	C
MAS LED bulb DT 9-60W E27 927-922 A60 FR	60 mm	110 mm

Données photométriques




General uniform lighting - MAS LED bulb DT 9-60W E27 927-922 A60 FR

Spectral Power Distribution Colour - MAS LED bulb DT 9-60W E27 927-922 A60 FR


Lampes MASTER LEDbulb DimTone forme classique

Données photométriques




Light Distribution Diagram - MAS LED bulb DT 9-60W E27 927-922 A60 FR

Durée de vie



Life Expectancy Diagram - MAS LED bulb DT 9-60W E27 927-922 A60 FR



Lumen Maintenance Diagram - MAS LED bulb DT 9-60W E27 927-922 A60 FR

