



# CorePro LEDlinear R7S Hochvolt- Stablampen



## CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 830

CorePro R7S ist eine Nachrüstlösung als Ersatz für herkömmliche zweiseitig gesockelte R7S-Stablampen. Ihr Licht nach dem "Light all around"-Konzept ist mit dem einer Halogenlampe vergleichbar. Innerhalb des Sortiments können Sie dimmbare Produkte mit Tiefen-Dimmfunktion wählen, durch die eine gemütliche Atmosphäre geschaffen werden kann, wenn diese Lampe in eine dimmbare Leuchte eingesetzt wird.

### Produkt Daten

Allgemeine Informationen		Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	
Sockel	R7S [R7s]	Flackerwert (PstLM) – Flackerwert gemäß EN 61000-3-3	70 %
Nennlebensdauer	15.000 Stunde(n)	Messung der Sichtbarkeit des Stroboskopeffekts (SVM)	1
Schaltzyklus	50.000		0,4
Beleuchtungstechnologie	LED	Betrieb und Elektrik	
CE-Zeichen	Ja	Netzfrequenz	50 to 60 Hz
EU RoHS-konform	Ja	Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Lichttechnische Daten		Energieverbrauch	14 W
Farbcode	830 [CCT of 3000K]	Lampenstrom (Nom)	75 mA
Lichtstrom	2.000 lm	Äquivalente Leistung	120 W
Lichtfarbe	Weiß (WH)	Startzeit (Nom)	0,5 s
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	3000 K	Aufwärmzeit bis 60 % Licht	0,5 s
Nennlichtausbeute (nom.)	142,86 lm/W	Leistungsfaktor (Bruchteil)	0,8
Farbkonsistenz	<6		
Farbwiedergabeindex (CRI)	80		

# CorePro LEDlinear R7S Hochvolt-Stablampen

Spannung (Nom)	220-240 V
<b>Temperatur</b>	
Gehäusetemperatur (Nom)	100 °C
<b>Lichtregelung und Dimmen</b>	
Dimmbar	Ja
<b>Mechanik und Gehäuse</b>	
Kolbenform	Linear
<b>Genehmigung und Anwendung</b>	
Energieeffizienzklasse	D
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	14 kWh
EPREL Registrierungsnummer	397582
EyeComfort	Ja



## Produktdaten

Bestell-Produktname	CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 830
Gesamtbezeichnung des Produkts	CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 830
Gesamt-Produktcode	871869671400300
Bestellcode	71400300
Material-Nr. (12NC)	929001353602
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8718696714003
Zähler - Pakete pro Außenkarton	10
EAN Umverpackung	8718696714010

## Abmessungsskizzen

Product	D	C
CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 830	29 mm	118 mm

## Photometrische Daten




General uniform lighting - CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 830

Spectral Power Distribution Colour - CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 830

# CorePro LEDlinear R7S Hochvolt-Stablampen

## Photometrische Daten



Light Distribution Diagram - CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 830

## Lebensdauer



Life Expectancy Diagram - CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 830



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 830

