



CorePro LEDlinear MV



CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 830

CorePro R7S er en ettermonterbar erstatningsenhet for tradisjonelle lineære R7S-lyskilder med to sokler. Den er utformet for allmennbelysning, og gir det samme lyset som en halogenpære. Innenfor produkspekteret kan du velge produkter som kan dimmes og ha en dimmingsfunksjonen som muliggjør en koselig atmosfære ved bruk av armaturer som kan dimmes.

Produktdata

Generell informasjon	
Sokkelbase	R7S [R7s]
Nominell levetid	15 000 time(r)
Brytersyklus	50 000
Lighting Technology	LED
CE-merke	Ja
I samsvar med EU RoHS	Ja
Teknisk belysning	
Fargekode	830 [CCT of 3000K]
Lysytelse	2 000 lm
Fargebetegnelse	Hvit (WH)
Korrelert fargetemperatur (nom)	3000 K
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	142,86 lm/W
Fargesamsvar	<6
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	80
Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	70 %
Flimmerverdi (PstLM)	1
Stroboskopisk effekt	0,4


Drift og elektronikk	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Effektforbruk	14 W
lyskildestrøm (nom.)	75 mA
Effekten som tilsvarer	120 W
Starttid (nom.)	0.5 s
Tiden det tar før lyset er på 60 %	0.5 s
Effektfaktor (brøk)	0.8
Spennning (nom.)	220-240 V
Temperatur	
Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)	100 °C
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Ja
Mekanikk og innfatning	
Lyspæreform	Lineær
Godkjenning og bruksområde	
Energieffektivitetsklasse	D

CorePro LEDlinear MV

Energiforbruk kWh/1000 t	14 kWh
EPREL-registreringsnummer	397582
EyeComfort	Ja
Produktdata	
Produktnavn for bestilling	CorePro LED linear D 14-120W R7S
	118 830
Fullstendig produktnavn	CorePro LED linear D 14-120W R7S
	118 830
Full EOC	871869671400300


Lokal kodebeskrivelse	3766379
Bestillingskode	71400300
Materialenr. (12NC)	929001353602
Lokal bestillingskode	3766379
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8718696714003
SAP-teller – pakker per utvendige	10
EAN/UPC – boks	8718696714010

Målskisse




Product	D	C
CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 830	29 mm	118 mm

Fotometriske data




General uniform lighting - CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 830



Spectral Power Distribution Colour - CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 830


CorePro LEDlinear MV

Fotometriske data



Light Distribution Diagram - CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 830

Levetid



Life Expectancy Diagram - CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 830



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 830

