



CorePro LEDlinear MV



CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 830

CorePro R7S este o alternativă de înlocuire pe vechile instalații pentru lămpile liniare cu două capete R7S tradiționale. Designul său cu „lumină pretutindeni” furnizează lumină la fel ca o lampă cu halogen. Din cadrul acestei game puteți alege produse cu reglare a intensității luminoase, care dispun de o funcție de dimare/reglare ce permite o ambianță confortabilă atunci când se utilizează o instalație de acest tip.

Catalog de date

Informații generale	
Baza elementului de fixare	R7S [R7s]
Durată de viață nominală	15.000 ore
Ciclu de comutare	50.000
Lighting Technology	LED
Marcaj CE	Da
În conformitate cu RoHS	Da
Date tehnice lumină	
Cod culoare	830 [CCT of 3000K]
Flux luminos	2.000 lm
Denumirea culorii	Alb (WH)
Temperatură de culoare corelată (nom.)	3000 K
Randament luminos (nominal) (nom.)	142,86 lm/W
Consistență culori	<6
Indice de redare a culorilor (IRC)	80
Factorul de menținere a fluxului luminos al lămpii la sfârșitul duratei de viață nominale (nom.)	70 %
Valoare pălpăire (PstLM)	1
Valoare efect stroboscopic (SVM)	0,4


Funcționare și sistem electric	
Frecvență la linie	50 to 60 Hz
Frecvență de intrare	De la 50 până la 60 Hz
Consum de curent	14 W
Curent lampă (nom.)	75 mA
Echivalent putere	120 W
Timp de pornire (nom.)	0,5 s
Timp de încălzire până la 60% lumină	0,5 s
Factor de putere (fracție)	0,8
Tensiune (nom.)	220-240 V
Temperatură	
Maximum T-case (nom.)	100 °C
Sisteme de comandă și reglarea intensității luminoase	
Cu reglarea intensității luminoase	Da
Sistem mecanic și carcasă	
Formă bec	Liniar
Aprobare și aplicație	
Clasă de eficiență energetică	D

CorePro LEDlinear MV

Consum de energie kWh/1000 h	14 kWh
Număr de înregistrare EPREL	397582
EyeComfort	Da
Date despre produs	
Nume comandă produs	CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 830
Numele complet al produsului	CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 830



Full EOC	871869671400300
Cod de comandă	71400300
Număr material (12NC)	929001353602
Numărător SAP – Cantitate per pachet	1
EAN/UPC – Produs/Cutie	8718696714003
Numărător SAP – Pachete per exterior	10
EAN/UPC – Cutie	8718696714010

Cote



Product	D	C
CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 830	29 mm	118 mm

Date fotometrice




General uniform lighting - CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 830

Spectral Power Distribution Colour - CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 830

CorePro LEDlinear MV

Date fotometrice



Light Distribution Diagram - CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 830

Durată de viață



Life Expectancy Diagram - CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 830



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 830

