

PHILIPS

Eco passport

CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 840 CorePro LEDlinear MV

A CorePro R7S Ideális választás a hagyományos halogén R7S fényforrások helyett<multisep/>Fénykibocsátás minden irányban, ahogy a hagyományos halogén fényforrás esetében<multisep/>>Szabályozhatóságának köszönhetően kellemes légkört lehet vele teremteni



Our eco passport

A Signify utat mutat egy ragyogóbb jövő és egy jobb világ felé. A tervezési folyamat részeként innovációink csökkentik a környezeti terhelést és szélesebb körű előnyeket nyújtanak a világnak, ahol dolgozunk.

Tudjuk, hogy ez Önnek is fontos. Ezért környezetvédelmi útlevelet fejlesztettünk ki, amely leírja termékeink környezeti és társadalmi teljesítményét nyolc Kiemelt Fenntarthatósági Területen, melyeket a Fenntartható Tervezés folyamatunk során fejlesztünk 1994 óta.



Energiatakarékosság

- Szabályozható: Igen
- Energiatakarékossági osztály: D
- Fényhasznosítás (névleges) (névleges): 142,86 lm/W
- Teljesítmény (névleges) (névleges): 14 W



Kör alak

- Névleges élettartam (névleges): 15000 h



Csomagolás

- SAP Weight Paper Unit (Case): 0,150 kg
- SAP Weight Paper Unit (Piece): 0,009 kg



Anyagok

- Megfelel az EU RoHS irányelvnek: Igen



Súly és anyagok

- Nettó tömeg (darab): 0,095 kg

Energy efficiency ranking / External awards



További információk itt:

<https://www.philips.com/a-w/about/sustainability/sustainable-planet/green-products-and-green-innovation.html>

© 2021 Signify Holding. All rights reserved.