



CorePro LEDlinear MV



CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 840

CorePro R7S je modernizační řešení nahrazující klasické lineární zdroje R7S se dvěma patičkami. Design ve stylu „světlo všude kolem“ přináší osvětlení srovnatelné s halogenovou žárovkou. Řada nabízí regulovatelné produkty s funkcí hlubokého stmívání, které umožňují vytvořit útulnou atmosféru díky regulovatelným svítidlům.

Údaje o produktu

Obecné informace		Vstupní frekvence	
Patice krytky	R7S [R7s]	Spotřeba energie	14 W
Nominální životnost	15 000 h	Proud zdroje (jmen.)	75 mA
Cyklus zapnutí	50 000	Ekvivalentní příkon	120 W
Lighting Technology	LED	Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Značka CE	Ano	Doba zahřívání do 60 % světla	0,5 s
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano	Účinnost (zlomek)	0,8
Světelné technické		Napětí (jmen.)	220-240 V
Kód barvy	840 [CCT of 4000K]	Teplota okolí	
Světelný tok	2 000 lm	Maximální teplota (jmen.)	100 °C
Barevné konstrukce	Studená bílá (CW)	Řízení a stmívání	
Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	4000 K	Stmívatelné	Ano
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	142,86 lm/W	Mechanické a materiály	
Konzistence barev	<6	Tvar žárovky	Lineární
Index podání barev (CRI)	80	Certifikace a použití	
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %	Třída energetické účinnosti	D
Hodnota blikání (PstLM)	1	Spotřeba energie kWh/1000 h	14 kWh
Hodnota stroboskopického efektu (SVM)	0,4	Registrační číslo databáze EPREL	397583
Provozní a elektrické			
Frekvence sítě	50 to 60 Hz		

CorePro LEDlinear MV


EyeComfort	Ano
Označení a balení	
Objednací název produktu	CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 840
Celý název výrobku	CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 840
Full EOC	871869671406500

Objednací kód	71406500
Číslo materiálu (12NC)	929001353702
Číslování SAP – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8718696714065
Číslování SAP – balení v krabičce	10
Pouzdro – EAN/UPC	8718696714072


Rozměrové výkresy

Product	D	C
CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 840	29 mm	118 mm


Fotometrické údaje



Spectral Power Distribution Colour - CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 840





General uniform lighting - CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 840



Light Distribution Diagram - CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 840

CorePro LEDlinear MV

Životnost



Life Expectancy Diagram - CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 840

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 840

