



Lampes CorePro LEDlinear R7S



CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 840

La CorePro R7S remplace la lampe R7S linéaire à double culot traditionnelle. Conçue pour éclairer tout l'espace, sa lumière équivaut à celle d'une lampe halogène. Au sein de la gamme, vous pouvez choisir des produits gradables dotés d'une fonction de gradation intense qui offre une ambiance détendue lorsqu'elle est utilisée avec un équipement à intensité réglable.

Données du produit

Informations générales	
Culot	R7S [R7s]
Durée de vie nominale	15 000 h
Nombre de cycles d'allumage	50 000
Type de lampe	LED
Marquage CE	Oui
Conforme à RoHS	Oui

Données techniques de l'éclairage	
Code couleur	840 [CCT of 4000K]
Flux lumineux	2 000 lm
Désignation de la couleur	Blanc froid (CW)
Température de couleur corrélée (nom.)	4000 K
Efficacité lumineuse (nominale)	142,86 lm/W
Cohérence des couleurs	<6
Indice de rendu de couleur (IRC)	80
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %
Valeur de scintillement (PstLM)	1
Valeur d'effet stroboscopique (SVM)	0,4

Fonctionnement et électricité	
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Consommation électrique	14 W
Courant lampe (nom.)	75 mA
Puissance équivalente	120 W
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Temps de chauffe à 60 %	0,5 s
Facteur de puissance (fraction)	0,8
Tension (nom.)	220-240 V

Température	
Température maximale du produit (nom.)	100 °C

Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Oui

Mécanique et boîtier	
Forme de la lampe	Linéaire

Lampes CorePro LEDlinear R7S

Approbation et application


Classe d'efficacité énergétique	D
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	14 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL	397583
EyeComfort	Oui

Données du produit

Nom du produit de la commande	CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 840
Nom de produit complet	CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 840



Code EOC	871869671406500
Code de commande	71406500
Code 12NC	929001353702
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8718696714065
Conditionnement par carton	10
Codes EAN/UPC – Boîte	8718696714072

Schéma dimensionnel



Product	D	C
CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 840	29 mm	118 mm

Données photométriques




Spectral Power Distribution Colour - CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 840

General uniform lighting - CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 840

Lampes CorePro LEDlinear R7S

Données photométriques




Light Distribution Diagram - CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 840

Durée de vie



Life Expectancy Diagram - CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 840



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 840

