



CorePro LED lineales R7S



CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 840

CorePro R7S é uma substituição direta de lâmpadas tradicionais R7S lineares com extremidade dupla. O seu design "luz em redor" produz luz tal como uma lâmpada de halógeno. Dentro da gama, é possível optar por produtos reguláveis que têm uma função de regulação profunda, proporcionando um ambiente acolhedor ao utilizar um equipamento regulável.

Dados do produto

Informações gerais	
Casquilho	R7S [R7s]
Vida útil nominal	15.000 h
Ciclo de comutação	50.000
Tecnologia de iluminação	LED
Marca CE	Sim
Em conformidade com RoHS da UE	Sim

Caraterísticas técnicas da luz	
Código da cor	840 [CCT of 4000K]
Fluxo Luminoso	2.000 lm
Designação da cor	Branco frio (CW)
Temperatura de cor correlacionada	4000 K
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	142,86 lm/W
Consistência da cor	<6
Color rendering index (CRI)	80
LLMF no final da vida útil nominal (Nom.)	70 %
Valor de cintilação (PstLM) – Valor de cintilação em conformidade com a norma EN 61000-3-3	1

Medida de visibilidade do efeito estroboscópico (SVM)	0,4
---	-----

Funcionamento e caraterísticas elétricas	
Frequência de linha	50 to 60 Hz
Frequência de entrada	50 a 60 Hz
Consumo de Energia	14 W
Corrente de lâmpada (Nom.)	75 mA
Potência equivalente	120 W
Tempo de arranque (Nom.)	0,5 s
Tempo de aquecimento até 60% de luz	0,5 s
Fator de potência (Fração)	0,8
Tensão (Nom.)	220-240 V

Temperatura	
T-máxima na caixa (Nom)	100 °C

Controlos e regulação	
Regulável	Sim

CorePro LED lineales R7S

Características mecánicas e compartimento

Formato da lâmpada Linear

Aprovação e aplicação

Classe de Eficiência Energética D

Consumo de energia kWh/1000 h 14 kWh

Número de registo EPREL 397583


EyeComfort Sim

Dados do produto

Nome de produto da encomenda CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 840



Nome do produto completo	CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 840
Código do produto completo	871869671406500
Código de encomenda	71406500
N.º material (12NC)	929001353702
Numerador – Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC – Produto/caixa	8718696714065
Numerador – Embalagens por caixa exterior	10
EAN/UPC – Caso	8718696714072

Desenho dimensional



Product	D	C
CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 840	29 mm	118 mm

Dados fotométricos




Spectral Power Distribution Colour - CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 840

General uniform lighting - CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 840

CorePro LED lineales R7S

Dados fotométricos




Light Distribution Diagram - CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 840

Vida útil



Life Expectancy Diagram - CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 840



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 840

