



MASTER LEDspot PAR

högt ljusflöde

MAS LED spot ND 20W PAR30L E27 830 15D

Philips High lumen PAR30L integrerar en ledande COB LED-ljuskälla och ett kompakt högeffektivt driftdon i en traditionell CDM PAR30L-formfaktor. Den framhäver produkternas skönhet med klarare belysning med hög prestanda. Dessutom har ljuskällan ett överhettningsskydd (OTP) för att säkerställa lång livslängd.

Produktdata


Allmän information	
Socket	E27 [E27]
Nominell livslängd	25 000 h
Driftcykel	50 000
Lighting Technology	LED
EU RoHS-kompatibel	Ja
Ljusteknik	
Färgkod	830 [CCT of 3000K]
Spridningsvinkel (nom)	15 °
Ljusflöde	1 700 lm
Ljusstyrka (nom)	19 000 cd
Färgbeteckning	Vit (WH)
Korrelerad färgtemperatur (nom)	3000 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	85,00 lm/W
Färgbeständighet	<6
Färgåtergivningsindex	80
LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %
Ljusflöde i 90° Cone (märkvärde)	1 700 lm

Drift och elektricitet	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Ingångsfrekvens	50–60 Hz
Effektförbrukning	20 W
Lampström (nom)	102 mA
Motsvarande effekt	35 W
Tändningstid (nom)	0,5 s
Uppvärmningstid till 60 % ljus	0.5 s
Effektfaktor (fraktion)	0.92
Spänning (nom)	220–240 V
Temperatur	
T-Case max. (nom)	66 °C
Styrenheter och dimring	
Dimbar	Nej
Mekanik och armaturhus	
Lampform	PAR30L [PAR 3,75 tum/95 mm, lång]


MASTER LEDspot PAR högt ljusflöde

Användning och godkännande	
Lämplig för accentbelysning	Ja
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	20 kWh
EyeComfort	Ja
Produktdata	
Beställningsproduktnamn	MAS LED spot ND 20W PAR30L E27 830 15D
Fullständigt produktnamn	MAS LED spot ND 20W PAR30L E27 830 15D

Måttskiss




Fotometriska data



Accent Lighting Spots - MAS LED spot ND 20W PAR30L E27 830 15D

Full EOC	871869961303700
Beställningsnummer	61303700
Materialnummer (12NC)	929001353802
SAP-Räknare - Antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8718699613037
Räknare - antal förpackningar per kartong	6
EAN/UPC - Hölje	8718699613044


Product	D	C
MAS LED spot ND 20W PAR30L E27 830 15D	95,5 mm	129 mm



Light Distribution Diagram - MAS LED spot ND 20W PAR30L E27 830 15D


MASTER LEDspot PAR högt ljusflöde

Fotometriska data




Spectral Power Distribution Colour - MAS LED spot ND 20W PAR30L E27 830 15D

Livslängd



Life Expectancy Diagram - MAS LED spot ND 20W PAR30L E27 830 15D



Lumen Maintenance Diagram - MAS LED spot ND 20W PAR30L E27 830 15D

