



MASTER LEDspot PAR High Lumen

Master LED PAR30L 20W 30D 840

Philips High Lumen PAR30L 在傳統的 CDM PAR30L 外型中，整合了最新科技的 COB LED 光源和輕巧的高效能驅動器。這款產品具備更為明亮的高效能照明，使擺設商品更加動人。此外，這款燈泡搭載過熱保護 (OTP) 技術，能夠確保產品長效使用壽命。

产品数据

一般資訊	
燈座基底	E27
標稱使用壽命	25,000 h
切換週期	50,000
照明技術	LED
符合歐盟 RoHS 標準	是

照明技術	
色碼	840 [CCT of 4000K]
光束角 (Nom)	30 °
光通量	1,850 lm
色彩名稱	冷白光 (CW)
相關色彩溫度 (規範)	4000 K
光效 (額定) (標準)	92.00 lm/W
色彩一致性	<6
演色性指數 (CRI)	82
LLMF 標稱壽命結束 (規範)	70 %

運轉與電力	
線路頻率	50 to 60 Hz
輸入頻率	50 至 60 Hz

耗電量	20 W
燈具電流 (標稱)	95 mA
相等瓦數	35 W
起始時間 (標稱)	0.5 s
達到 60% 光色的熱機時間	0.5 s
功率因數 (比值)	0.9
電壓 (標稱)	220-240 V

溫度	
T 盒上限 (正常情況)	67 °C

控制與調光	
可調光	否

機械與外罩	
燈泡形狀	PAR30L [PAR 3.75 inch/95mm (長型)]


認證與應用	
適合補強燈	是
能源消耗 kWh/1000 h	20 kWh

MASTER LEDspot PAR High Lumen

產品資料	
下訂產品名稱	Master LED PAR30L 20W 30D 840
完整產品名稱	Master LED PAR30L 20W 30D 840
完整產品代碼	871869673136900
訂單代碼	929001354108
材質 Nr. (12NC)	929001354108



分子 - 每個包裝的數量	1
EAN/UPC - 產品/案例	8718696731369
分子 - 每一外盒包裝	6
EAN/UPC - 箱	8718696731376

二维绘图




Product	D	C
Master LED PAR30L 20W 30D 840	95.5 mm	129 mm

光度数据



Light Distribution Diagram - Master LED PAR30L 20W 30D 840


Accent Lighting Spots - Master LED PAR30L 20W 30D 840




Spectral Power Distribution Colour - Master LED PAR30L 20W 30D 840

MASTER LEDspot PAR High Lumen

壽命



Life Expectancy Diagram - Master LED PAR30L 20W 30D 840



Lumen Maintenance Diagram - Master LED PAR30L 20W 30D 840

