



MASTER LEDspot PAR High Lumen

Master LED PAR30L 32W 15D 830

Philips High Lumen PAR30L integra una fuente de luz principal COB LED y un conductor compacto de alta eficiencia con un factor de forma tradicional CDM PAR30L. La lámpara destaca la belleza de los productos con una iluminación más brillante y de alto desempeño, además de contar con una protección contra altas temperaturas (OTP) para garantizar un largo tiempo de funcionamiento.

Datos del producto


Información general			
Tapa-base	E27	Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Vida útil nominal	25.000 hora(s)	Consumo de energía	32 W
Ciclo del interruptor	50.000	Corriente de la lámpara (nominal)	160 mA
Lighting Technology	LED	Equivalente en potencia en vatios	50 W
Cumple con el reglamento RoHS de la UE	Sí	Tiempo de inicio (nominal)	0,5 s
		Tiempo de calentamiento de hasta un 60 % de luz	0,5 s
Información técnica sobre la luz			
Código de color	830 [CCT of 3000K]	Factor de potencia (fracción)	0.9
Ángulo de haz (nominal)	15 °	Voltaje (nominal)	220-240 V
Flujo luminoso	3.000 lm	Temperatura	
Designación de color	Blanco (WH)	T° estuche máxima (nominal)	
Temperatura de color correlacionada	3000 K		
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	93,00 lm/W	Controles y atenuación	
Consistencia de color	< 6	Regulable	
Índice de producción de color (IRC)	82		
LLMF al final de la vida útil nominal (nominal)	70 %	Mecánica y carcasa	
Operación y aspectos eléctricos		Forma del foco	
Frecuencia de línea	50 to 60 Hz	PAR30L [PAR 3.75 in/95 mm de largo]	

MASTER LEDspot PAR High Lumen

Aprobación y aplicación	
Apto para iluminación acentuada	Si
Consumo de energía kWh/1000 h	32 kWh
Información del producto	
Nombre del producto del pedido	Master LED PAR30L 32W 15D 830
Nombre del producto completo	Master LED PAR30L 32W 15D 830
Full EOC	871869673138300



Código del pedido	929001354308
N.º de material (12NC)	929001354308
Numerador SAP: cantidad por paquete	1
EAN/UPC: producto/caja	8718696731383
Numerador: paquetes por caja externa	6
EAN/UPC - Caja	8718696731390

Plano de dimensiones




Product	D	C
Master LED PAR30L 32W 15D 830	95,5 mm	129 mm

Datos fotométricos



Spectral Power Distribution Colour - Master LED PAR30L 32W 15D 830

Accent Lighting Spots - Master LED PAR30L 32W 15D 830




Light Distribution Diagram - Master LED PAR30L 32W 15D 830

MASTER LEDspot PAR High Lumen

Vida útil



Life Expectancy Diagram - Master LED PAR30L 32W 15D 830



Lumen Maintenance Diagram - Master LED PAR30L 32W 15D 830

