

PHILIPS

Eco passport

TrueForce LED HPI ND 110-88W E40 840 60D

TrueForce LED Industrial and Retail (Highbay – HPI/SON/HPL)

Philips TrueForce LED Industrial and Retail-lyskilder giver dig en nem løsning, der tjener sig hurtigt ind, som erstatning for HID-lyskilder i Highbay-anvendelser. Med løsningen får du fordelene ved LED, dvs. energieffektivitet og lang levetid, og de er forbundet med en lav startinvestering. Med lyskildernes unikke design og kompatibilitet kan du udskifte HID-lyskilder direkte med TrueForce LED-lyskilder uden at skifte armaturer og forkobling eller fjerne den eksisterende tænder (såfremt denne er til stede). Flere spredningsvinkler og højt farvegengivelsesindeks forbedrer lysfordelingen og skaber et behageligt, sikkert og yderst produktivt miljø.



Our Eco passport

Signify viser vejen til en lysere fremtid og en bedre verden for alle. Vores designproces bygger på innovation, der skal reducere den miljømæssige påvirkning og gøre en forskel for den verden, vi lever i.

Vi ved, at det også er vigtigt for dig. Derfor har vi udviklet et Eco-Passport, der forklarer vores produkters miljømæssige og sociale dimensioner ved hjælp af otte fokuspunkter for bæredygtighed, som er udviklet via vores bæredygtige designproces siden 1994.




Energi-

- Dæmpbar: Nej
- Energimærket (EEL): A+
- Lyseffekt (nominel) (nom.): 125,00 lm/W
- Power (Rated) (Nom): 88 W



Cirkulær

- Nominel levetid (nom.): 50000 h



Emballage

- SAP Weight Paper Unit (Case): 1,506 kg
- SAP Weight Paper Unit (Piece): 0,469 kg



Stoffer

- Opfylder kravene i EU RoHS: Ja



Vægt og materialer

- Nettovægt (stykke): 1,300 kg

Energy efficiency ranking / External awards



Læs videre på:

<https://www.philips.com/a-w/about/sustainability/sustainable-planet/green-products-and-green-innovation.html>

© 2020 Signify Holding. All rights reserved.