

# PHILIPS

## Eco passport

## TrueForce LED HPI ND 110-88W E40 840 60D

TrueForce LED ipari és kiskereskedelmi változat (Csarnokvilágító – HPI/SON/HPL)

A Philips TrueForce LED lámpák egyszerű és gyorsan megtérülő megoldást kínálnak a nagynyomású gázkisülő (HID) csarnokvilágító lámpák LEDesítésére, ipari és kiskereskedelmi alkalmazásokban. Ezek a fényforrások hosszú élettartamú, energiahatékony megoldást kínálnak, alacsony bekerülési költség mellett. Egyedi kialakításuknak és kompatibilitásuknak köszönhetően a TrueForce LED lámpák közvetlenül beszerelhetők a HID fényforrások helyére, a szerelvények és az előtéték cseréje nélkül. A lámpák többféle sugárzási szöggel rendelhetőek, a magas színvisszaadási index hozzájárul a komfortos, biztonságos, teljesítményre ösztönző környezet megteremtéséhez.



### Our eco passport

A Signify utat mutat egy ragyogóbb jövő és egy jobb világ felé. A tervezési folyamat részeként innovációink csökkentik a környezeti terhelést és szélesebb körű előnyeket nyújtanak a világnak, ahol dolgozunk.

Tudjuk, hogy ez Önnek is fontos. Ezért környezetvédelmi útlevelet fejlesztettünk ki, amely leírja termékeink környezeti és társadalmi teljesítményét nyolc Kiemelt Fenntarthatósági Területen, melyeket a Fenntartható Tervezés folyamatunk során fejlesztünk 1994 óta.



### Energiatakarékosság

- Szabályozható: Nem
- Energiatakarékossági címke (EEL): A+
- Fényhasznosítás (névleges) (névleges): 125,00 lm/W
- Teljesítmény (névleges) (névleges): 88 W



### Kör alak

- Névleges élettartam (névleges): 50000 h



### Csomagolás

- SAP Weight Paper Unit (Case): 1,506 kg
- SAP Weight Paper Unit (Piece): 0,469 kg



### ! Anyagok

- Megfelel az EU RoHS irányelvnek: Igen



### Súly és anyagok

- Nettó tömeg (darab): 1,300 kg

Energy efficiency ranking / External awards



További információk itt:

<https://www.philips.com/a-w/about/sustainability/sustainable-planet/green-products-and-green-innovation.html>

© 2021 Signify Holding. All rights reserved.